

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

通用订货数据

| | |
|------------|-----------------------------|
| 版本 | 导线及电缆标记号, 9.5 - 19.1 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1562720000 |
| 类型 | HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M |
| GTIN (EAN) | 4050118367478 |
| 数量 | 1 items |

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 0.77 mm | 深度 (英寸) | 0.0303 inch |
| 宽度 | 30.9 mm | 宽度 (英寸) | 1.2165 inch |
| 长度 | 50000 mm | 长度 (英寸) | 1968.5 inch |
| 净重 | 2053 g | | |

温度

工作温度范围 -55...105 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | | | |
|--------|--------------|--------|--|
| 打印类型 | 空白 | 宽度 | 30.9 mm |
| 最大工作温度 | 105 °C | 最小工作温度 | -55 °C |
| 颜色编码 | 黄色 | 卤素 | 不 |
| 长度 | 50000 mm | 基础材料 | 聚烯烃 |
| 打印标志 | 无 | 适用的打印机 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| 工作温度范围 | -55...105 °C | 每卷数量 | 1 |

导线和电缆标记号

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|--------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 70 mm ² |
| 最小压接面积 | 16 mm ² | 最大电缆外径 | 19.1 mm |
| 最小电缆外径 | 9.5 mm | 收缩率 | 2:1 |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C | 导线外径 | 9.5 - 19.1 mm |
| 导线压接面积 | 16 - 70 mm ² | | |

重要注意事项

产品信息 需要外部辊架 1302920000

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 版本 |
| 订货号 | 1426210000 | 墨带 |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | THM MMP EXT.RH | 版本 |
| 订货号 | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | MULTIMARK ROLLER 115 | 版本 |
| 订货号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | MULTIMARK ROLLER 30 | 版本 |
| 订货号 | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| 数量 | 1 ST | |

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |