## **HSS-HF 2.4-4.8 EL R30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








热缩套管标记号用于电缆和电线,可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上,节省空间。

## 通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 2.4 - 4.8 mm, 红色
订货号	<u>1562770000</u>
类型	HSS-HF 2.4-4.8 EL R30M
GTIN (EAN)	4050118367461
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
7寸和重量	<u> </u>		
₹	0.9 mm	深度 (英寸)	0.0354 inch
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.6 mm	 宽度 (英寸)	0.2992 inch
· 度	30000 mm	 长度 (英寸)	1181.1 inch
∮重	284 g		
温度			,
□ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	-55105 °C		
不保产品合规			<u>'</u>
RoHS 合规状态	<b>今</b> 却 王例从		
REACH SVHC			
通用数据			
T C D <del>X +</del> H II	<b></b>	ф. ф.	7.6 mm
了印类型 3.1.7.4.7.18.6.	空白		
是大工作温度	105 °C	最小工作温度	-55 °C
<b>灰色编码</b>	红色	<u> </u>	不
长度 	30000 mm	基础材料	聚烯烃
J印标志 	无	适用的打印机	<u>THM MULTIMARK, THM</u> <u>MULTIMARK PLUS</u>
工作温度范围	-55105 °C	每卷数量	1
导线和电缆标记号			,
	不	最大压接面积	4 mm²
3次	0.75 mm <sup>2</sup>		4.8 mm
水水湿玻璃状	2.4 mm		2:1
就不是现了。 主荐的收缩温度	90 °C	 导线外径	2.4 - 4.8 mm
等线压接面积 1	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>		2.4 - 4.0 111111
重要注意事项			
≐品信息	需要外部辊架 1302920000		
分类			
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 8.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
CLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

## **HSS-HF 2.4-4.8 EL R30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## **HSS-HF 2.4-4.8 EL R30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

#### 通用订货数据

类型 RIBBON HSS HF EL 40/300... 订货号 <u>1426210000</u>

4050118228823

数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本 Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

4

## 通用订货数据

类型	THM MMP EXT.RH	版本
订货号	<u>1302920000</u>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	<u>1357420000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 30	版本
订货号	<u>1357430000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 ST	

## **HSS-HF 2.4-4.8 EL R30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### **THM MULTIMARK PLUS**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

目录日期/图纸 5