

HSS 1.6-4.8 EL Y100M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 1.6 - 4.8 mm, 黄色
订货号	1563050000
类型	HSS 1.6-4.8 EL Y100M
GTIN (EAN)	4050118367669
数量	1 items

HSS 1.6-4.8 EL Y100M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.77 mm	深度 (英寸)	0.0303 inch
宽度	7.6 mm	宽度 (英寸)	0.2992 inch
长度	100000 mm	长度 (英寸)	3937 inch
净重	650 g		

温度

工作温度范围 -55...135 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印类型	空白	宽度	7.6 mm
最大工作温度	135 °C	最小工作温度	-55 °C
颜色编码	黄色	卤素	是
长度	100000 mm	基础材料	聚烯烃
打印标志	无	推荐的工业	量产, 能源, 装置厂商, 机械制造
适用的打印机	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	工作温度范围	-55...135 °C

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	4 mm ²
最小压接面积	0.75 mm ²	最大电缆外径	4.8 mm
最小电缆外径	1.6 mm	收缩率	3:1
推荐的收缩温度	90 °C	导线外径	1.6 - 4.8 mm
导线压接面积	0.75 - 4 mm ²		

重要注意事项

产品信息 需要外部辊架 1302920000

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS 1.6-4.8 EL Y100M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON HSS HF EL 40/300...	版本
订货号	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	THM MMP EXT.RH	版本
订货号	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 30	版本
订货号	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 ST	