


RSV1,6 ZE12 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



针对频繁负载变化：接插件的“拖车耦合”。
应力消除装置的功能不仅仅是消除导体的应力：
只需夹在插头上即可

- 捆束导体
- 引导电缆
- 用作连接和拆卸辅助

不会损坏连接点，接线清晰整洁且易于操作。

用户优势：为恶劣工业环境提供永久性重载连接并实现便捷操作，确保提高系统可用性。

通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------|
| 版本 | PCB 接插件, 附件, 线夹, 黑色, 回路数: 12 |
| 订货号 | 1563300000 |
| 类型 | RSV1,6 ZE12 BK BX |
| GTIN (EAN) | 4008190095871 |
| 数量 | 25 items |
| 产品数据 | |
| 包装 | 盒装 |

RSV1,6 ZE12 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | |
|----|---------|
| 净重 | 10.64 g |
|----|---------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

材料数据

| | | | |
|----------|----------|----------------------|--------|
| 绝缘材料 | PA | 颜色编码 | 黑色 |
| 比色表 (相似) | RAL 9011 | Moisture Level (MSL) | |
| 触点材料 | 铜合金 | 最低存放温度 | -40 °C |
| 最高存放温度 | 70 °C | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 100 °C | 最小安装温度 | -25 °C |
| 最大安装温度范围 | 100 °C | | |

包装

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装 | 盒装 | VPE 长度 | 186.00 mm |
| VPE 宽度 | 112.00 mm | VPE 高度 | 90.00 mm |

额定数据符合 IEC 标准

| | |
|----------|------------------------|
| 依据标准进行测试 | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|----------|------------------------|

重要注意事项

| | |
|------------|---|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
|------------|---|

| | |
|----|--|
| 备注 | <ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |
|----|--|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002943 | ETIM 7.0 | EC002943 |
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 9.0 | 27-44-04-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-04-92 | ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-04-02 | ECLASS 12.0 | 27-46-04-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-04-02 | ECLASS 14.0 | 27-46-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-02 | | |

RSV1,6 ZE12 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

Natural



CB 电缆扎带可以固定电缆和标记号。

- 尤其适合固定 CLI M、SFX、WKM 和 WKS 电缆标记号
- 通过 IEC 62275 : 2006 认证
- 材料为阻燃性等级符合 UL -94 V2 的韧性聚酰胺 PA6.6

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 类型 | CB 140/3,5 NC | 版本 | |
| 订货号 | 1278700000 | 电缆扎带, 3.5 x 140 mm, 聚酰胺 66, 180 N | |
| GTIN (EAN) | 4008190155759 | | |
| 数量 | 100 ST | | |