

**TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

Klippon® STB接线盒系列的附件齐全, 可以轻松满足每个应用的特殊要求。

- DIN 导轨TS 35
- 安装螺钉

魏德米勒能根据客户的具体要求生产和供应这一接线盒, 并配置所有端子和电缆接头。

通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 150 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化 |
| 订货号        | <a href="#">1567660000</a>                           |
| 类型         | TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3                            |
| GTIN (EAN) | 4008 190084868                                       |
| 数量         | 100 items  |

## TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 7.5 mm | 深度 (英寸) | 0.2953 inch |
| 高度 | 35 mm  | 高度 (英寸) | 1.378 inch  |
| 宽度 | 150 mm | 宽度 (英寸) | 5.9055 inch |
| 净重 | 2 g    |         |             |

## 温度

|      |  |
|------|--|
| 工作温度 |  |
|------|--|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |              |      |         |
|------|--------------|------|---------|
| 材料强度 | 1 mm         | 安装指导 | 直接安装    |
| 标准   | DIN EN 60715 | 表面处理 | 电镀锌和钝化  |
| 基础材料 | 钢            | 固定   | 经由螺丝固定的 |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

端子导轨 - TS35



Klippon® STB接线盒系列的附件齐全，可以轻松满足每个应用的特殊要求。

- DIN 导轨TS 35
- 安装螺钉

魏德米勒能根据客户的具体要求生产和供应这一接线盒，并配置所有端子和电缆接头。

通用订货数据

|            |                            |    |   |
|------------|----------------------------|----|---|
| 类型         | SFNS5 VKMU M5 SW15         | 版本 |   |
| 订货号        | <a href="#">0433500000</a> | 描述 | Klippon STB (Small Terminal Box), 锁紧螺母, 四边, 高度: 15 mm, 宽度: 15 mm, 深: 11.7 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 经镀锌处理的, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4008190494520              |    |   |
| 数量         | 20 ST                      |    |   |