数据信息页

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
订货号	1569050000
类型	VG 42-K68
GTIN (EAN)	4008190178932
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	VG PG42-K67

数据信息页

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

高度	53.5 mm	高度 (英寸)	2.1063 inch
长度	66.5 mm	长度 (英寸)	2.6181 inch
净重	86.4 g		

温度

工作温度	-40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

电缆接头 (UL) 认证号	E-199260 - BS 19	电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260 - BS 19
DEF |验收条件	DNV, UL, cULus		

通用参数

最大电缆外径	38 mm	最小电缆外径	30 mm
带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	拧紧力矩	14 Nm
硅胶	无	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.59 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	60 mm	AF 尺寸	60 mm
防护等级	IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	电缆接头	PG
基础材料	聚酰胺 6	密封件	CR
螺纹 （外部）	PG 42	螺纹长度	13 mm
螺帽最大扭矩	21.00 Nm	锁紧螺母最小扭力	13.50 Nm
防护等级 （UL）	Type 4X	支撑螺丝最大扭力	14.50 Nm
支撑螺丝最小扭力	13.50 Nm	螺帽最小扭矩	19.00 Nm
锁紧螺母最大扭力	14.50 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU PG42-K GR	版本
订货号	1698250000	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, PG 42, 8 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -
GTIN (EAN)	4008190884789	GF30)
数量	25 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG42-NP	版本
订货号	1719620000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 42, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190352882	
数量	10 ST	

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG42-PO	版本
订货号	1719520000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 42, 聚乙烯胺
GTIN (EAN)	4008190352783	
数量	10 ST	