

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀银的 |
| 订货号 | 1569060000 |
| 类型 | VG 7-MS68 |
| GTIN (EAN) | 4008190107055 |
| 数量 | 50 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 22 mm | 高度 (英寸) | 0.8661 inch |
| 长度 | 28 mm | 长度 (英寸) | 1.1024 inch |
| 净重 | 13.42 g | | |

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

电缆接头认证号

| | | | |
|----------------------|----------|---------------|----------------|
| 电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号 | E-14047 | 电缆接头 (UL) 认证号 | E-199260 |
| 电缆接头 (cULus) 认证号 | E-199260 | DEF 验收条件 | DNV, UL, cULus |

通用参数

| | | | |
|-----------|--|--------------|--|
| 最大电缆外径 | 6.5 mm | 最小电缆外径 | 3 mm |
| O 型圈 | NBR | 带 GWDR 的承托类型 | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K |
| 拧紧力矩 | 3 Nm | 最大工作温度 | 100 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 螺距 | 1.27 mm |
| 卤素 | 是 | AF 尺寸 1 | 14 mm |
| AF 尺寸 2 | 14 mm | AF 尺寸 | 14 mm |
| 防护等级 | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K | 电缆接头 | PG, PG 7 |
| 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 | 密封件 | CR |
| 密封 | NBR | 螺纹 (外部) | PG 7 |
| 螺纹长度 | 6 mm | 螺帽最大扭矩 | 5.50 Nm |
| 防护等级 (UL) | Type 4X | 支撑螺丝最大扭矩 | 3.50 Nm |
| 支撑螺丝最小扭力 | 2.50 Nm | 螺帽最小扭力 | 4.50 Nm |
| 压接插芯 | 聚酰胺 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG 7-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | SKMU PG7-MS | 版本 | |
| 订货号 | 1694070000 | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 7, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的 | |
| GTIN (EAN) | 4008190872236 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | GWDR PG7-NP | 版本 | |
| 订货号 | 1719540000 | GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 7, 氯丁橡胶 | |
| GTIN (EAN) | 4008190352806 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 类型 | GWDR PG7-PO | 版本 | |
| 订货号 | 1719440000 | GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 7, 聚乙烯胺 | |
| GTIN (EAN) | 4008190352691 | | |
| 数量 | 100 ST | | |