

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1569130000
类型	VG 36-MS68
GTIN (EAN)	4008190148263
数量	5 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	48 mm	高度 (英寸)	1.8898 inch
长度	57 mm	长度 (英寸)	2.2441 inch
净重	253.77 g		

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

电缆接头认证号

电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	电缆接头 (UL) 认证号	E-199260
电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260	DEF 验收条件	DNV, UL, cULus

通用参数

最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	22 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)
拧紧力矩	20 Nm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.59 mm
卤素	是	AF 尺寸 1	50 mm
AF 尺寸 2	50 mm	AF 尺寸	50 mm
防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	电缆接头	PG, PG 36
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	CR
密封	NBR	螺纹 (外部)	PG 36
螺纹长度	9 mm	螺帽最大扭矩	43.00 Nm
防护等级 (UL)	Type 4X	支撑螺丝最大扭矩	21.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	19.00 Nm	螺帽最小扭力	41.00 Nm
压接插芯	聚酰胺		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 36-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU PG36-MS	版本	
订货号	1719220000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 36, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的	
GTIN (EAN)	4008190352479		
数量	50 ST		

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG36-NP	版本	
订货号	1719610000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 36, 氯丁橡胶	
GTIN (EAN)	4008190352875		
数量	20 ST		

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG36-PO	版本	
订货号	1719510000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 36, 聚乙烯胺	
GTIN (EAN)	4008190352776		
数量	50 ST		