## **VG 36-MS68**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 与插图相似







魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

### 通用订货数据

版本	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的		
订货号	<u>1569130000</u>		
类型	VG 36-MS68		
GTIN (EAN)	4008190148263		
数量	5 items		

## **VG 36-MS68**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-08-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

1人人人女父][[			
审批			
-1-300			
MAMID 认证			
	(		
	66		
ROHS			
尺寸和重量			
777622			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
高度	48 mm	高度 (英寸)	1.8898 inch
长度	57 mm	长度 (英寸)	2.2441 inch
净重	253.77 g		
温度			
<b>工作</b> 温度	40.00 400.00		
工作温度	-40 °C100 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0	521ddb52139	
电缆接头认证号			
	,		
电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	电缆接头 (UL) 认证号	E-199260
电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260	DEF  验收条件	DNV, UL, cULus
通用参数			
最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	22 mm
0型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)
拧紧力矩矩	20 Nm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.59 mm
卤素	是	AF 尺寸 1	50 mm
AF 尺寸 2	50 mm	AF 尺寸	50 mm
防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	电缆接头	PG, PG 36
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	CR
密封	NBR	螺纹 (外部)	PG 36
螺纹长度	9 mm	螺帽最大扭矩	43.00 Nm
防护等级(UL)	Type 4X	支撑螺丝最大扭力	21.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	19.00 Nm	螺帽最小扭矩	41.00 Nm
压接插芯	聚酰胺		
分类			
ETIM C.O.	50000444	ETIM 7.0	F0000444
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-432
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ECLASS 14.0

27-14-08-01

27-14-08-01

### **VG 36-MS68**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 黄铜锁紧螺母,镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

### 通用订货数据

类型 SKMU PG36-MS 版本

订货号 1719220000 GTIN (EAN) 4008190352479

数量 50 ST SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 36, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的

### 氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

类型 **GWDR PG36-NP** 版本

订货号 1719610000 GTIN (EAN) 4008190352875

20 ST 数量

GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 36, 氯丁橡胶

## 聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件, 如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

类型 **GWDR PG36-PO** 

订货号 1719510000

GTIN (EAN) 4008190352776

数量 50 ST GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 36, 聚乙烯胺

编制日期 10.11.2025 03:24:13 MEZ