SLA BB4 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







小组件, 大效果:

夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹性:

- 将公头连接器固定到电路板上
- 在插座和公头连接器之间提供抗振连接

夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案:

- 耐用、精确配合的燕尾榫
- 耐用的金属螺纹嵌件
- 适用于所有排出口方位

最大稳定性,最小工作量:

- 极高耐用性,适应频繁紧固需求
- 完整套装,便于选择

结果:焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应力更具弹性。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0		
订货号	<u>1571720000</u>		
类型	SLA BB4 OR		
GTIN (EAN)	4008190098995		
数量	50 items		
产品数据			
包装	盒装		

SLA BB4 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
八八州王里	<u> </u>		
	24 mm	深度 (英寸)	0.9449 inch
· 高度	9.8 mm	高度 (英寸)	0.3858 inch
宽度	7.62 mm	宽度 (英寸)	0.3 inch
争重	1.34 g		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
材料数据			
<i>.h .\-</i> +-\\\	DDT OF	학교 수, <i>사</i> 리 7기	17% Az.
绝缘材料 北色表 (相似)	PBT GF	 Moisture Level (MSL)	
心巴表 (怕似) 阻燃等级符合 UL 94	RAL 2000 V-0	 触点材料	 铜合金
虽然等级符合 OE 94 最低存放温度.	-40 °C		
最低操作温度 最低操作温度	-50 °C		100 °C
最小安装温度	-25 °C		100 °C
包装	20 0		100 0
C-7X			
包装	盒装	VPE 长度	185.00 mm
/PE 宽度	113.00 mm	VPE 高度	18.00 mm
额定数据符合 IEC 标准			
· 浓据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984		
重要注意事项			
IPC 标准的符合性	符合性:该产品根据[满足 IPC-A-610 "等级	国际认可的标准进行开发、生产和交付, 2"。其他针对产品的权利主张可以应要:	符合数据页中确保的特性,装饰性特性 求进行评估。
备注	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months 		
分类			
	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
TIM 6 O		LIIIVI /.U	LC002343
		FTIM 9 O	FC002943
TIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943 27-44-04-92
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002943 EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002943 EC002943 27-44-04-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-04-92 27-44-04-92
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC002943 EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92

目录日期/图纸 2