WAD WDU1.5/BLZ/BLA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用 在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	端子盖, 深褐, Wemid, 高度: 12.75 mm, 宽度: 9.48 mm, 深: 8.85 mm, V-0		
订货号	<u>1577400000</u>		
类型	WAD WDU1.5/BLZ/BLA		
GTIN (EAN)	4008190112165		
数量	20 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
深	8.85 mm	<u>深度 (英寸)</u>	0.3484 inch		
高度	12.75 mm	高度 (英寸)	0.502 inch		
宽度	9.48 mm		0.3732 inch		
净重 ————————————————————————————————————	0.4 g				
温度	1		,		
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C		
最小持续工作温度	-50 °C		120 °C		
环保产品合规	00.0		120 0		
УГИЛ III II 7XI	1				
RoHS 合规状态	合规,无例外	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
其它技术参数					
固定类型	已制动的	安装指导	直接安装		
防爆版	不	200 d d			
 大小			,		
间距 P(单位:mm)	4.50 mm				
材料参数					
基础材料	Wemid	颜色编码	 深褐		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		NV169		
系统特征值			1		
	W		ľ		
类型 	用于端子 				
通用的					
安装指导	直接安装				
分类					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

目录日期/图纸 2