


产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，32 A，回路数：20，间距 P（单位：mm）：5.10，绝缘：是，宽度：7 mm
订货号	1577570000
类型	WQV 2.5/20
GTIN (EAN)	4008190125868
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	18 mm	深度 (英寸)	0.7087 inch
高度	100.9 mm	高度 (英寸)	3.9724 inch
宽度	7 mm	宽度 (英寸)	0.2756 inch
净重	15.7 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-60 °C...85 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	20	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	32 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

附件

横联组件断线和冲孔工具



- 用于魏德米勒 Z 系列横联件
- 用于 WQV 2.5 至 WQV 35 的横联件
- 用于 WSI 6 端子的横联窗口

通用订货数据

类型	WAW 1 NEUTRAL	版本	
订货号	900450000	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190053925		
数量	1 ST		