

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黑色，24 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：5.10，绝缘：是，宽度：10.14 mm
订货号	1578950000
类型	WQB A/2
GTIN (EAN)	4008190179557
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	2.5 mm	深度 (英寸)	0.0984 inch
高度	23.5 mm	高度 (英寸)	0.9252 inch
宽度	10.14 mm	宽度 (英寸)	0.3992 inch
净重	0.56 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...25 °C
最大持续工作温度	70 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位: mm) 5.10 mm

材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	黑色
------	--------	------	----

系统特征值

类型 用于端子

通用的

回路数	2	安装指导	直通 (套管), 直接安装
-----	---	------	---------------

额定数据

额定电压	800 V	额定电流	24 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		