### **KLBUE 3-8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。

#### 通用订货数据

版本	固定夹, 压线框, 钢
订货号	<u>1600480000</u>
类型	KLBUE 3-8
GTIN (EAN)	4008190130589
数量	10 items

### **KLBUE 3-8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	26 mm	深度 (英寸)	1.0236 inch
<u>/*</u> 高度	18.5 mm		0.7283 inch
宽度	14.5 mm		0.5709 inch
净重	9 g		
<b>→</b> ^* '' □ <b>Ċ</b>	05.00 55.00	77.14.79.dx	5.00 40.00
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.056 kg CO2 e	q.
其它技术参数			
固定类型	<del>卡</del> 入	安装指导	 汇流排
防爆版	 是	2000111	7=7103
可压接导线 (额定联接)			
剥线长度	18.5 mm	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	3 mm	接线截面积,多股线,最大	8 mm²
接线截面积,多股线,最小	3 mm²		
大小			
间距 P(单位:mm)	13.00 mm		
材料参数			
甘 Z山 ★ナ北기	4101	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	银色
基础材料 阻燃等级符合 UL 94	钢 None	颜色编码	<b>报巴</b>
系统特征值	Ttolio		
水乳付证但			
类型	用于屏蔽联接	必须的端板	无
安装导轨已装备	汇流排		
通用的			
安装指导	汇流排	安装导轨已装备	汇流排
额定数据			
额定横截面	8 mm²		
* *****			

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### **KLBUE 3-8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

#### 分类

EC002020	ETIM 7.0	EC002020
EC002020	ETIM 9.0	EC002020
EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
27-25-01-20		
	EC002020 EC002020 27-14-11-50 27-14-11-50 27-25-01-20	EC002020 ETIM 9.0 EC002020 ECLASS 9.0 27-14-11-50 ECLASS 10.0 27-14-11-50 ECLASS 12.0 27-25-01-20 ECLASS 14.0

#### **KLBUE 3-8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件,您可以在最 小的安装空间内连接电缆。根据具体应用,可收集、分配 或耗散电位。

#### 通用订货数据

类型 SSCH 10X3X1000 CU/SN 版本

订货号 0348900000 GTIN (EAN)

4008190024802

数量 25 M 汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质

#### 附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个 细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

#### 通用订货数据

类型	WSH 1	版本
订货号	1068700000	附件, 导轨支架, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
类型	WSH 5	版本
订货号	1080100000	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
类型	WSH 6	版本
类型 订货号	WSH 6 1080200000	版本 附件, 导轨支架, Wemid
订货号	1080200000	
订货号 GTIN (EAN)	1080200000 4008190965150	
订货号 GTIN (EAN) 数量	1080200000 4008190965150 10 ST	附件, 导轨支架, Wemid
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	1080200000 4008190965150 10 ST WSH 3/H/N	附件, 导轨支架, Wemid 版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	1080200000 4008190965150 10 ST WSH 3/H/N 1715970000	附件, 导轨支架, Wemid 版本