


CC-HO 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 黑色
订货号	1603290000
类型	CC-HO 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008190188306
数量	20 items

CC-HO 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	13 mm	深度 (英寸)	0.5118 inch
高度	90 mm	高度 (英寸)	3.5433 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
净重	21.15 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.197 kg CO2 eq.

通用数据

类型	标记号托架	
宽度	58 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	100 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	黑色	
卤素	不	
基础材料	聚酰胺 66	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
推荐使用的工业	机械制造	
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accessories	
工作温度范围	-40...100 °C	

设备标记号

卤素	不
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		