


CC-HO 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 黑色
订货号	<a href="#">1603290000</a>
类型	CC-HO 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008190188306
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	13 mm	深度 (英寸)	0.5118 inch
高度	90 mm	高度 (英寸)	3.5433 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
净重	21.15 g		

## 温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.197 kg CO2 eq.	

## 通用数据

类型	标记号托架		
宽度	58 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	黑色		
卤素	不		
基础材料	聚酰胺 66		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard	
推荐使用的工业	机械制造		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accessories		
工作温度范围	-40...100 °C		

## 设备标记号

卤素	不
----	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		