### **WKS 1/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片





#### 电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

#### 通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 14.10, 绝缘: 是, 宽度: 6.1		
	mm		
订货号	<u>1604290000</u>		
类型	WKS 1/3		
GTIN (EAN)	4008190164027		
数量	50 items		

## **WKS 1/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
-m	40.0	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.7400: 1
深 	18.8 mm	深度 (英寸)	0.7402 inch
高度 3.55	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度 争重	6.1 mm 2.22 g	宽度 (英寸)	0.2402 inch
<sup>丁里</sup> <b>温度</b>	2.22 y		
	- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
不境温度 最大持续工作温度	-5 °C40 °C 100 °C	量小持续工作温度	-50 °C
不保产品合规	100 0		
RoHS 合规状态	会却 无例外		
REACH SVHC			
	KEKE 0.1 WE/O HJ DJ/	~~ (J. 17)	
其它技术参数			
国定类型 固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的
大小			
间距 P(单位:mm)	14.10 mm		
材料参数			
7147多数			
基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	
型燃等级符合 UL 94	V-2		15.
系统特征值			
<del>△里</del> 通用的	IX-TX		
	2	<b>立</b> 壮化已	古体产壮
回路数 最大工作温度	3 100 °C	安装指导	直接安装
<sup>致人工作温度</sup> <b>预定数据</b>	.00 0		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
额定电流 	41 A		<u> </u>
分类 			
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		