


产品图片



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	横联件 (端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 22 mm
订货号	1604300000
类型	WKB 1/3
GTIN (EAN)	4008190010225
数量	50 items

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6.1 mm	深度 (英寸)	0.2402 inch
高度	9.3 mm	高度 (英寸)	0.3661 inch
宽度	22 mm	宽度 (英寸)	0.8661 inch
净重	2.11 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

间距 P (单位 : mm)	8.00 mm	静差 TS 35	47 mm
----------------	---------	----------	-------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	3	安装指导	直接安装
最大工作温度	100 °C		

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		