数据信息页

ZQV 2.5/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	附件, 横联, 24 A
订货号	1608880000
类型	ZQV 2.5/4
GTIN (EAN)	4008190082208
数量	60 items

数据信息页

ZQV 2.5/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	27.6 mm	深度 (英寸)	1.0866 inch
高度	18.7 mm	高度 (英寸)	0.7362 inch
宽度	2.8 mm	宽度 (英寸)	0.1102 inch
净重	2.45 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-60 °C...85 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	是

大小

间距 P（单位：mm）	5.10 mm

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	用于端子

通用的

回路数	4

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	24 A

重要注意事项

产品信息	由于稳定性和温度原因，只能断开 60% 的接触元件 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V如果使用带有空白切边的切割交叉连接，则电压降至 25 V 出厂时超过 10 极的横向连接均带有裸露切割边缘。

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		