


## ZAD 2/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

### 通用订货数据

版本	Z系列, 盖板
订货号	<a href="#">1609080000</a>
类型	ZAD 2/4
GTIN (EAN)	4008190263317
数量	20 items

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	11.86 mm	深度 (英寸)	0.4669 inch
高度	24.3 mm	高度 (英寸)	0.9567 inch
宽度	8.94 mm	宽度 (英寸)	0.352 inch
净重	0.55 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
------	------	------	------

## 大小

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	插拔式
----	-----

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		