

ZAD 1/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	Z系列, 盖板
订货号	1609110000
类型	ZAD 1/4
GTIN (EAN)	4008190190910
数量	20 items

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	10.15 mm	深度 (英寸)	0.3996 inch
高度	20.4 mm	高度 (英寸)	0.8031 inch
宽度	5.1 mm	宽度 (英寸)	0.2008 inch
净重	0.35 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

可压接导线 (额定联接)

连接方向	上方	联接类型	弹片联接
------	----	------	------

大小

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	插拔式	必须的端板	是
----	-----	-------	---

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		