WO 76/25 TP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

自粘聚酯标签,适用于 A4 办公室激光打印机。

通用订货数据

版本	WriteOn, 导线及电缆标记号, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, 白色
订货号	<u>1609760000</u>
类型	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
数量	1 items

WO 76/25 TP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	—————————————————————————————————————			
	- X			
マウ和重量			<u> </u>	
	0.08 mm	※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	0.0031 inch	
<u>。</u> 高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch	
30 <u>2 </u>	76 mm	宽度 (英寸)	2.9921 inch	
2000 争重	39 g	<u> </u>		
量度				
- / - /2	40.0000			
工作温度范围	-4080 °C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
μ ∟ Π-λ	BOT WEATHUR A AI			
粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	村料颜色(阻抗编码)	9	
每个弧形的数量	60	打印类型	空白	
类型	自我粘贴的	宽度	76 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	白色	
卤素	是	基础材料	乙烯胶片	
打印标志	无	认证符合 UL 969	无	
工作温度范围	-4080 °C		,	
导线和电缆标记号				
占圭	E E	- 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	702	
卤素 导小压按商和	是 16 mm²	最大压接面积 	70 mm ²	
最小压接面积		最大电缆外径 	18 mm	
最小电缆外径	6 mm	文字区域宽度	19.05 mm	
文字区域高度 导线压接面积	25.4 mm 16 - 70 mm²	导线外径	6 - 18 mm	
重要注意事项	10 70 111111			
主义江心于次				
产品信息	1 BAGPACK = 60 PIECES			
分类				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02	<u> </u>	27-20-11-02	
.00-00 10.0	27-20-11-02			

目录日期/图纸 2