



插图类似

自粘聚酯标签，适用于 A4 办公室激光打印机。

通用订货数据

版本	WriteOn, 导线及电缆标记号, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, 白色
订货号	1609760000
类型	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
数量	1 items

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch
宽度	76 mm	宽度 (英寸)	2.9921 inch
净重	39 g		

温度

工作温度范围	-40...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	材料颜色 (阻抗编码)	9
每个弧形的数量	60	打印类型	空白
类型	自我粘贴的	宽度	76 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	白色
卤素	是	基础材料	乙稀胶片
打印标志	无	认证符合 UL 969	无
工作温度范围	-40...80 °C		

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	70 mm ²
最小压接面积	16 mm ²	最大电缆外径	18 mm
最小电缆外径	6 mm	文字区域宽度	19.05 mm
文字区域高度	25.4 mm	导线外径	6 - 18 mm
导线压接面积	16 - 70 mm ²		

重要注意事项

产品信息	1 BAGPACK = 60 PIECES
------	-----------------------

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		