

WO 127/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



自粘聚酯标签，适用于 A4 办公室激光打印机。

通用订货数据

版本	WriteOn, 导线及电缆标记号, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, 白色
订货号	1609770000
类型	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
数量	1 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	127 mm	宽度 (英寸)	5 inch
净重	33 g		

温度

工作温度范围	-40...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘胶剂	材料颜色 (阻抗编码)	9
打印类型	空白	类型	自我粘贴的
宽度	127 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	80 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色	卤素	是
基础材料	乙烯胶片	打印标志	无
认证符合 UL 969	无	工作温度范围	-40...80 °C

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	150 mm ²
最小压接面积	70 mm ²	最大电缆外径	32.3 mm
最小电缆外径	8 mm	文字区域宽度	25.4 mm
文字区域高度	25.4 mm	导线外径	8 - 32.3 mm
导线压接面积	70 - 150 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		