
数据信息页

DEK 5/5 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。
使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。
- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

版本	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P（单位：mm）: 5.00 Weidmueller, 红色
订货号	1609801686
类型	DEK 5/5 MC NE RT
GTIN (EAN)	4008190397128
数量	1000 items

数据信息页

DEK 5/5 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	0.09 g		

温度

工作温度范围	-40…100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.001 kg CO2 eq.

通用数据

材料颜色（阻抗编码）	2	
打印方向	水平和垂直的	
宽度	5 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	100 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	红色	
卤素	不	
基础材料	聚酰胺 66	
打印标志	空白	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
标记区域大小	5 x 5 mm	
适用的打印机	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Terminal marker	
工作温度范围	-40…100 °C	
应用/制造商	Weidmueller	

连接器标记号

间距 P（单位：mm）	5.00 mm

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

DEK 5/5 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



图纸

