

TSTW D 4.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, without, 宽度: 18 mm
订货号	<a href="#">1610110000</a>
类型	TSTW D 4.3
GTIN (EAN)	4008190185305
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	48 mm	深度 (英寸)	1.8898 inch
高度	97 mm	高度 (英寸)	3.8189 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	40.5 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

表面处理	经镀锌处理的	强度	2.10 mm
基础材料	钢		

分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		