

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



ZGB 15 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 15 插入式标签。
 ZGB 30 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 7 插入式标签。
 有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

通用订货数据

版本	端子标记号, 端子标记, 32 x 7 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller, 白色
订货号	1611930000
类型	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008190002251
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	10.5 mm	深度 (英寸)	0.4134 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	7 mm	宽度 (英寸)	0.2756 inch
净重	0.48 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	9	
打印方向	水平和垂直的	
类型	可翻转	
宽度	7 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	100 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色	
基础材料	聚酰胺 66	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	元件部分
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Terminal marker	
工作温度范围	-40...100 °C	
应用/制造商	Weidmueller	

连接器标记号

间距 P (单位: mm)	5.00 mm
---------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

STR 透明条



通用订货数据

类型	STR 7 F.SCHT 7	版本	
订货号	0515300000	端子标记号, 护罩, 27 x 6.3 mm, 透明	
GTIN (EAN)	4008190182175		
数量	20 ST		

ESO 插入式标记号



通用订货数据

类型	ESO 7 DIN A4 WS	版本	
订货号	1607720000	端子标记号, 插入式标记号, 30 x 6.3 mm, 白色	
GTIN (EAN)	4008190206116		
数量	10 ST		
类型	ESO 7 DIN A4 GE	版本	
订货号	1634780000	端子标记号, 插入式标记号, 27 x 6.3 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190273361		
数量	10 ST		
类型	ESO 7 P DIN A4 GE	版本	
订货号	1670400000	端子标记号, 插入式标记号, 27 x 6.3 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190430726		
数量	10 ST		
类型	ESO 7 P DIN A4 WS	版本	
订货号	1670390000	端子标记号, 插入式标记号, 27 x 6.3 mm, 白色	
GTIN (EAN)	4008190430719		
数量	10 ST		