


KSW 4 < 50MM SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

KSW 标记条用于标记多回路的 PCB 端子和接插件。可以由用户自己打印，可以自由选择不同间距。

- 防磨花标记号
- 标记条宽度为2.5mm或4mm
- 只需贴上即完成操作
- 理想的粘贴
- 不含 PVC

通用订货数据

版本	KSW, 端子标记, 4 x 50 mm, 间距 P (单位 : mm) : 50.00 Weidmueller, 白色
订货号	1629910000
类型	KSW 4 < 50MM SDR
GTIN (EAN)	4008190202811
数量	1 items

KSW 4 < 50MM SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
宽度	50 mm	宽度 (英寸)	1.9685 inch
净重	2.64 g		

温度

工作温度范围 150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯	打印方向	水平
每个弧形的数量	20	打印工艺	热转印
类型	自我粘贴的	宽度	50 mm
最大工作温度	150 °C	颜色编码	白色
基础材料	聚酯纤维, 无PVC	打印颜色	黑色
打印标志	客户定制	适用的打印机	
工作温度范围	150 °C	应用/制造商	Weidmueller
表面印刷	定制打印		

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		