

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片




















用于安装在印刷线路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 反向插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
订货号	<u>1630790000</u>
类型	BLL 5.08/10/180 3.2 SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190204228
数量	36 items
产品数据	IEC: 400 V / 23 A
	UL: 300 V / 15 A
包装	盒装





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
UR 证书号	E60693

尺寸和重量

净重 9.56 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规、无例外
HOUR HANNE	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	联接类型	板联接
安装在印刷线路板上	THT 焊接联接	间距 P(单位:mm)	5.08 mm
间距 P(单位:inch)	0.200 "	出线方向	180°
回路数	10	每回路的焊脚数目	2
焊脚长度 (I)	3.2 mm	焊针长度公差	+0.1 / -0.3 mm
焊针规格 焊针规格	0.4 x 1.0 mm	焊接孔直径 (D)	1.3 mm
焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm	L1 (mm)	45.72 mm
L1 (inch)	1.800 "	层数	1
插针排数	1	防触电保护(按照DIN VDE57106)	手指安全保护
防触电保护(按照DIN VDE 0470)	IP 20 已插入		IP20
通道电阻	≤5 mΩ	可编码	 是
插拔次数	25	插拔力 / 回路,最大	5 N
拉力 / 回路,最大	5 N		

材料数据

绝缘材料	PBT GF	颜色编码	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	绝缘材料组	Illa
相比漏电起痕指数(CTI)	≥ 200	绝缘电阻	108 Ω
Moisture Level (MSL)		阻燃等级符合 UL 94	V-0
触点材料	铜合金	插针镀层	镀锡
焊接连接的焊层结构	46 µm Sn hot-dip tinned	插头触点叠层结构	46 µm Sn hot-dip tinned
最低存放温度.	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	100 °C

额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	200039-1121690
额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V
额定电流 (使用组 B / CSA)	15 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	10 A
参见认证参数	规格为最大值,详情参见认 证证书。		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	UR	UR 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	15 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	10 A
参见认证参数	规格为最大值,详情参见认 证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	349.00 mm
VPE 宽度	138.00 mm	VPE 高度	31.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流,最小回路数 (Tu = 20℃)	23 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 20℃)	16 A	额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C)	20 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C)	14 A	额定电压值(过电压等级Ⅱ/污染等级2)	400 V
额定电压值(过电压等级Ⅲ/污染等级2)	320 V	额定电压值(过电压等级Ⅲ/污染等级3)	250 V
额定冲击电压(过压等级 Ⅱ/污染等级2)	4 V	额定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级3)	4 kV	瞬时耐电流	3 x 1s , 120 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、			装饰性特性
	满足 IPC-A-610 "等级 2"。其他针对产品的权利	主张可以应要	求进行评估。	

备注

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01
ECLASS 13.0	27-46-02-01	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸


产品图片



Dimensional drawing



应用举例





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

防错插销



只连接该连接的部分:正确连接,精准定位。 编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元 件

·编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德 米ü勒解决方案:使用变体配置器在线配置,交付前预编码。

在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再发生。

优点:制造过程中无需故障排除,可确保用户操作无误。

通用订货数据

类型	BLZ/SL KO BK BX	版本
订货号	<u>1545710000</u>	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
数量	50 ST	
类型	BLZ/SL KO OR BX	版本
ヘエ	BLZ/ SL KO ON BX	nx 4
订货号	· ·	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
	· ·	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLDF 5.08



穿墙式插座带可选式锁定功能,适合前面板安装。内部采 用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

通用订货数据


类型 SLDF 5.08 L/F 10 SN OR ... 版本

订货号 1599210000 PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒

GTIN (EAN) 4008190065522

数量 24 ST

SL 5.08/135





通用订货数据

类型 SL 5.08/10/135 3.2SN OR... 版

订货号 1603140000 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 135°,

GTIN (EAN) 4008190082123 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 50 ST

SL 5.08/135B

焊接插座,进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型 SL 5.08/10/135B 3.2SN O... 版本

订货号 1605610000 PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

GTIN (EAN) 4008190178284 10, 135°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 50 ST

编制日期 16.11.2025 02:04:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08/180



焊接插座,进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型 SL 5.08/10/180 3.2SN OR...

订货号 1518060000

4008190122539

数量 50 ST

GTIN (EAN)

PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°,

焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

版本

SL 5.08/180B



焊接插座,进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

订货号

类型 SL 5.08/10/180B 3.2SN O... 版本

3E 5.00/ 10/ 100B 5.25N 0...

<u>1520360000</u> P

GTIN (EAN) 4008190030612

数量 50 ST

PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

10, 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

SL 5.08/90



焊接插座,进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型 SL 5.08/10/90 3.2SN OR ... 版

订货号 1508860000 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊

GTIN (EAN) 4008190089092 脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 50 ST

编制日期 16.11.2025 02:04:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08/90B



焊接插座,进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 SL 5.08/10/90B 3.2SN OR... 版本

订货号 <u>1511160000</u> PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

4008190052485 10, 90°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 50 ST

SL 5.08HC/180



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,180度出线;适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时,无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/10/180 3.2SN	版本	
订货号	1148290000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°,	
GTIN (EAN)	4032248107773	焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	
数量	50 ST		
类型	SL 5.08HC/10/180 3.2SN	版本	
类型 订货号	SL 5.08HC/10/180 3.2SN 1146530000	版本 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°,	
	, ,		

SL 5.08HC/180B



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,180度出线;适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰(LF)时,无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/10/180B 3.2SN	版本
订货号	<u>1149670000</u>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:
GTIN (EAN)	4032248934904	10, 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/10/180B 3.2SN	版本
类型 订货号	SL 5.08HC/10/180B 3.2SN 1147580000	版本 PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

SL 5.08HC/180G

数量

50 ST



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,180度出线;适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时,无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/10/180G 3.2SN	版本
订货号	1148900000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,
GTIN (EAN)	4032248935369	180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/10/180G 3.2SN	版本
类型 订货号	SL 5.08HC/10/180G 3.2SN 1146910000	版本 PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,
	, ,	

SL 5.08HC/90



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,带90°电缆输出;适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时,无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/10/90 3.2SN B	版本
订货号	1155130000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4050118050738	脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/10/90 3.2SN 0	版本
类型 订货号	SL 5.08HC/10/90 3.2SN O 1146900000	版本 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊

编制日期 16.11.2025 02:04:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08HC/90B



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,带90°电缆输出;适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰(LF)时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/10/90B 3.2SN	版本
订货号	1155670000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:
GTIN (EAN)	4050118050271	10, 90°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/10/90B 3.2SN	版本
类型 订货号	SL 5.08HC/10/90B 3.2SN 1154850000	版本 PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:
	, ,	

SLDV 5.08/180



插座的焊针长度经过优化,更能适应回流焊处理。反向插 头上有空间供标记和编码使用。 HC = 大电流

通用订货数据

	71WH	
类型	SLD 5.08V/20/180 3.2SN	版本
订货号	<u>1725730000</u>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 20, 180°,
GTIN (EAN)	4032248062027	焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	20 ST	

SLDV 5.08/180B



插座的焊针长度经过优化,更能适应回流焊处理。反向插 头上有空间供标记和编码使用。 HC = 大电流



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型 SLD 5.08V/20/180B 3.2SN... 版本

订货号 1726820000 PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

GTIN (EAN) 4032248062706 20, 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 20 ST

SLDV 5.08/90



插座的焊针长度经过优化,更能适应回流焊处理。反向插 头上有空间供标记和编码使用。 HC = 大电流

通用订货数据

类型 SLD 5.08V/20/90 3.2 SN ... 版

订货号 1725250000 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 20, 90°, 焊

4032248060658 脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 20 ST

GTIN (EAN)

SLDV 5.08/90B



插座的焊针长度经过优化,更能适应回流焊处理。反向插 头上有空间供标记和编码使用。 HC = 大电流

通用订货数据

数量

类型 SLD 5.08V/20/90B 3.2 SN... 版本

订货号 1726360000 PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

GTIN (EAN) 4032248061334 20, 90°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

编制日期 16.11.2025 02:04:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/10/180 1	版本
订货号	<u>1775682001</u>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,
GTIN (EAN)	4032248158324	180°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/10/180 3	版本
类型 订货号	SL-SMT 5.08HC/10/180 3 1838060000	版本 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,

SL-SMT 5.08/180G Box



耐高温插座,采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用 回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和 编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/10/180G 1	版本
订货号	<u>1776002001</u>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,
GTIN (EAN)	4032248158997	180°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/10/180G 3	版本
类型 订货号	SL-SMT 5.08HC/10/180G 3 1838290000	版本 PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,
	1, ,	

编制日期 16.11.2025 02:04:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用 回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和 编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/10/90 1.5	版本
订货号	<u>1774842001</u>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,
GTIN (EAN)	4032248155880	90°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/10/90 3.2	版本
类型 订货号	SL-SMT 5.08HC/10/90 3.2 1780030000	版本 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,

SL-SMT 5.08HC/90G Box



耐高温插座,采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用 回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和 编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/10/90G 1	版本
订货号	<u>1775082001</u>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,
GTIN (EAN)	4032248156559	90°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/10/90G 1	版本
订货号	<u>1775083001</u>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,
GTIN (EAN)	4032248166312	90°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tray
数量	30 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/10/90G 3	版本
订货号	<u>1780260000</u>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10,
GTIN (EAN)	4032248165582	90°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLF 5.08/180 SN



采用直插式联接的反向插座,平直进线,适合与 BLF 5.08HC 一起用于线到线的穿面板式联接。反向插座提供标记空间,可编码。

通用订货数据

类型	SLF 5.08/10/180 SN BK BX	版本
订货号	1335710000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, PUSH IN 带执行器,
GTIN (EAN)	4050118139143	压接范围,最大: 3.31 mm², 盒装
数量	36 ST	
类型	SLF 5.08/10/180 SN OR BX	版本
类型 订货号	SLF 5.08/10/180 SN OR BX 1335410000	版本 PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, PUSH IN 带执行器,
	, ,	

SLF 5.08/180B SN



采用直插式联接的反向插座,平直进线,适合与 BLF 5.08HC 一起用于线到线的穿面板式联接。反向插座提供标记空间,可编码。

通用订货数据

类型	SLF 5.08/10/180B SN BK	版本
订货号	1335940000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, PUSH IN 带执行器,
GTIN (EAN)	4050118138993	压接范围,最大: 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	
类型	SLF 5.08/10/180B SN OR	版本
类型 订货号	SLF 5.08/10/180B SN OR 1335530000	版本 PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, PUSH IN 带执行器,
	, ,	

编制日期 16.11.2025 02:04:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLF 5.08/180DF SN



采用直插式联接的反向插座,平直进线,适合与 BLF 5.08HC 一起用于线到线的穿面板式联接。反向插座提供标记空间,可编码。

通用订货数据

类型 SLF 5.08/10/180DF SN OR... 版本

订货号 <u>1353680000</u> PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, PUSH IN 带执行器,

4050118156423 压接范围,最大: 3.31 mm², 盒装

数量 24 ST

GTIN (EAN)

SLT 5.08/180DF SN

顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

订货号

类型 SLT 5.08/10/180DF SN OR... 版本

1353450000 PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 顶部螺钉联接, 压接

GTIN (EAN) 4050118156102 范围,最大: 2.5 mm², 盒装

数量 24 ST

SLT 5.08B

顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型 SLT 5.08/10/180B SN OR ... 版本

订货号 1611790000 PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 顶部螺钉联接, 压接

GTIN (EAN) 4008190192679 范围, 最大: 2.5 mm², 盒装

数量 50 ST

编制日期 16.11.2025 02:04:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLS 5.08/180 SN



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型 SLS 5.08/10/180 SN OR BX 版本

订货号 1627170000 GTIN (EAN)

4008190199685

数量 36 ST PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 压接范

围,最大: 3.31 mm², 盒装

SLS 5.08/180B



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 SLS 5.08/10/180B SN OR ... 订货号

1627320000

4008190199838

30 ST 数量

版本

PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 压接范

围,最大: 3.31 mm², 盒装

SLS 5.08TB KF35

压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编 码空间。



通用订货数据

类型 SLS 5.08/10/180TB KF SN...

订货号 1846160000 GTIN (EAN) 4032248362448 PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 压接范

围, 最大: 3.31 mm², 盒装

数量 10 ST

编制日期 16.11.2025 02:04:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLS 5.08TB RF15

压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编 码空间。



通用订货数据

类型

SLS 5.08/10/180TB RF15 ... 版本

订货号 1846080000

4032248362363

数量 10 ST

GTIN (EAN)

.. ////

PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 压接范

围,最大: 3.31 mm², 盒装