


ESO 5 DIN A4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|---------------------------------|
| 版本 | 端子标记号, 插入式标记号, 40 x 16.5 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1631350000 |
| 类型 | ESO 5 DIN A4 GE |
| GTIN (EAN) | 4008190206208 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 1 mm | 深度 (英寸) | 0.0394 inch |
| 高度 | 40 mm | 高度 (英寸) | 1.5748 inch |
| 宽度 | 16.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.6496 inch |
| 净重 | 10.6 g | | |

温度

工作温度范围 -40...80 °C

环保产品合规


RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----|--|
| 材料颜色 (阻抗编码) | 4 | | |
| 打印方向 | 水平和垂直的 | | |
| 每个弧形的数量 | 60 | | |
| 宽度 | 16.5 mm | | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | HB | | |
| 最大工作温度 | 80 °C | | |
| 最小工作温度 | -40 °C | | |
| 颜色编码 | 黄色 | | |
| 基础材料 | 纸质 | | |
| 打印标志 | 无 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | 标签页 | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Label sheet = Insert markers | | |
| 工作温度范围 | -40...80 °C | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |



用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能，以免受环境影响。用电缆扎带固定非常灵活，几乎适合所有截面积的导线。

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座，并用夹子固定。WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。

使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计，结合 MultiCard ELS 标签，能最有效的提供环境保护

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | WKM 18/43 | 版本 | |
| 订货号 | 1610700000 | WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, 接线盒和电缆标识牌, 透明 | |
| GTIN (EAN) | 4008190204488 | | |
| 数量 | 50 ST | | |