


CC-H 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------|
| 版本 | ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 黑色 |
| 订货号 | 1631640001 |
| 类型 | CC-H 85/54 SW |
| GTIN (EAN) | 4008190465254 |
| 数量 | 20 items |

CC-H 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 13 mm | 深度 (英寸) | 0.5118 inch |
| 高度 | 90 mm | 高度 (英寸) | 3.5433 inch |
| 宽度 | 58 mm | 宽度 (英寸) | 2.2835 inch |
| 净重 | 21.3 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

环保产品合规

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | -0.002 kg CO2 eq. |

通用数据

| | | |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 材料颜色 (阻抗编码) | 0 | |
| 类型 | 标记号托架 | |
| 宽度 | 58 mm | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | |
| 最大工作温度 | 100 °C | |
| 最小工作温度 | -40 °C | |
| 颜色编码 | 黑色 | |
| 卤素 | 不 | |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | MultiCard |
| 推荐使用的工业 | 机械制造 | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = Accessories | |
| 工作温度范围 | -40...100 °C | |

设备标记号

| | |
|----|---|
| 卤素 | 不 |
|----|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Natural



CB 电缆扎带可以固定电缆和标记号。

- 尤其适合固定 CLI M、SFX、WKM 和 WKS 电缆标记号
- 通过 IEC 62275 : 2006 认证
- 材料为阻燃性等级符合 UL -94 V2 的韧性聚酰胺 PA6.6

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 类型 | CB 360/4,5 NC | 版本 |
| 订货号 | 1279000000 | 电缆扎带, 4.5 x 360 mm, 聚酰胺 66, 220 N |
| GTIN (EAN) | 4008190031459 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | CB 365/7,5 NC | 版本 |
| 订货号 | 1279100000 | 电缆扎带, 7.5 x 365 mm, 聚酰胺 66, 540 N |
| GTIN (EAN) | 4008190104665 | |
| 数量 | 100 ST | |