

## ZRH 1.5N/1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



使用锥套，简化了小横截面导线的联接。导线可以安全插入联接点，不会磨损绞线。锥套可以将导线居中在接入点。

## 通用订货数据

版本	Z系列, 锥套
订货号	<a href="#">1632140000</a>
类型	ZRH 1.5N/1
GTIN (EAN)	4008190487355
数量	1000 items

## ZRH 1.5N/1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	3.95 mm	深度 (英寸)	0.1555 inch
高度	49.3 mm	高度 (英寸)	1.9409 inch
宽度	4.85 mm	宽度 (英寸)	0.1909 inch
净重	0.06 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	用于端子
----	------

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		