

VQB 1.5/50 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，红色，17.5 A，回路数：50，间距 P（单位：mm）：6.20，绝缘：是，宽度：4.2 mm
订货号	1633290000
类型	VQB 1.5/50 RT
GTIN (EAN)	4008190257750
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	12.85 mm	深度 (英寸)	0.5059 inch
高度	306.1 mm	高度 (英寸)	12.0512 inch
宽度	4.2 mm	宽度 (英寸)	0.1654 inch
净重	16.5 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	6.20 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	红色
------	------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	50	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

额定数据

额定电流	17.5 A
------	--------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		