


产品图片



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 反向插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
订货号	<a href="#">1646170000</a>
类型	BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190285517
数量	72 items
产品数据	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
包装	盒装

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E60693

## 尺寸和重量

净重	5 g
----	-----

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 系统规格

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	联接类型	板联接
安装在印刷线路板上	THT 焊接联接	间距 P (单位: mm)	5.08 mm
间距 P (单位: inch)	0.200 "	出线方向	180°
回路数	5	每回路的焊脚数目	2
焊脚长度 (l)	4.5 mm	焊针长度公差	+0.1 / -0.3 mm
焊针规格	0.4 x 1.0 mm	焊接孔直径 (D)	1.3 mm
焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm	L1 (mm)	20.32 mm
L1 (inch)	0.800 "	层数	1
插针排数	1	防触电保护 (按照 DIN VDE 57106)	手指安全保护
防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)	IP 20 已插入	防护等级	IP20
通道电阻	≤5 mΩ	可编码	是
插拔次数	25	插拔力 / 回路, 最大	5 N
拉力 / 回路, 最大	5 N		

## 材料数据

绝缘材料	PBT GF	颜色编码	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	绝缘材料组	IIIa
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 200	绝缘电阻	108 Ω
Moisture Level (MSL)		阻燃等级符合 UL 94	V-0
触点材料	铜合金	插针镀层	镀锡
焊接连接的焊层结构	4...6 μm Sn hot-dip tinned	插头触点叠层结构	4...6 μm Sn hot-dip tinned
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	100 °C

## 额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	200039-1121690
额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V
额定电流 (使用组 B / CSA)	15 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	10 A
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据符合 **UL 1059** 标准

机构	UR	UR 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	15 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	10 A
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	349.00 mm
VPE 宽度	138.00 mm	VPE 高度	32.00 mm

额定数据符合 **IEC** 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	23 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	16 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	20 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	14 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V
额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	4 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	4 kV	瞬时耐电流	3 x 1s, 120 A


重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性: 该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付, 符合数据页中确保的特性, 装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。		
备注	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>		

分类

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

产品图片



Dimensional drawing



应用举例



附件

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米<sup>ü</sup>勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再发生。  
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

类型	BLZ/SL KO BK BX	版本
订货号	<a href="#">1545710000</a>	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
数量	50 ST	
类型	BLZ/SL KO OR BX	版本
订货号	<a href="#">1573010000</a>	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
数量	100 ST	


## BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 配套联接件

www.weidmueller.com

## SL 5.00/90B




焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

类型	SL 5.00/05/90B 4.5SN BK...	版本
订货号	<a href="#">1626230000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190197537	90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

## SLS 5.08/180B




压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

类型	SLS 5.08/05/180B SN OR ...	版本
订货号	<a href="#">1627270000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190199784	围, 最大: 3.31 mm², 盒装
数量	66 ST	

## SLZF 5.08/90B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

类型	SLZF 5.08/05/90B SN OR ...	版本
订货号	<a href="#">1673580000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 弹片联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190435295	最大: 3.31 mm², 盒装
数量	50 ST	

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SLZF 5.08/270B**

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLZF 5.08/05/270B SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1706170000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 270°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248198030	
数量	50 ST	
类型	SLZF 5.08/05/270B SN BK...	版本
订货号	<a href="#">1706400000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 270°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248198047	
数量	50 ST	

**SLZF 5.08/180B**

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SLZF 5.08/05/180B SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1710240000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190319557	
数量	50 ST	

**SL 5.08/90B**

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	SL 5.08/05/90B 3.2SN BK...	版本
订货号	<a href="#">1510610000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190204051	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/90B 3.2SN DK...	版本
订货号	<a href="#">1510650000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190292140	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/90B 3.2SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1510660000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190121372	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/90B 4.5SN BK...	版本
订货号	<a href="#">1515210000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190001117	90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/90B 4.5SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1515260000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190054359	90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

**SL 5.08/180B**

焊接插座, 进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SL 5.08/05/180B 3.2SN D...	版本
订货号	<a href="#">1519850000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190291341	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/180B 3.2SN O...	版本
订货号	<a href="#">1519860000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190014094	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/180B 4.5SN B...	版本
订货号	<a href="#">1524410000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190046804	180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/180B 4.5SN O...	版本
订货号	<a href="#">1524460000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190125424	180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	


**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL 5.00/90B**



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/05/90B 3.2SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1580890000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190042578	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

**SL 5.08/135B**




焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/05/135B 3.2SN O...	版本
订货号	<a href="#">1605560000</a>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4008190089948	135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

**SLT 5.08B**



顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLT 5.08/05/180B SN OR ...	版本
订货号	<a href="#">1611740000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 顶部螺钉联接, 压接
GTIN (EAN)	4008190192624	范围, 最大: 2.5 mm², 盒装
数量	50 ST	

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

类型	SLDV-THR 5.08/10/180F 1...	版本
订货号	<a href="#">1828920000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248335619	
数量	32 ST	

## SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

类型	SLDV-THR 5.08/10/180FLF...	版本
订货号	<a href="#">1829040000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248335732	
数量	32 ST	

## SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

类型	SLDV-THR 5.08/10/180F 3...	版本
订货号	<a href="#">1828800000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248335480	
数量	32 ST	

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL-SMT 5.08HC/90F Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90F 3...	版本
订货号	<a href="#">1837660000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°,
GTIN (EAN)	4032248347476	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	

**SL-SMT 5.08/180F Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180F 1...	版本
订货号	<a href="#">1837330000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248345922	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	

**SL-SMT 5.00HC/90LF Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/05/90LF 3...	版本
订货号	<a href="#">1840380000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248351220	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL-SMT 5.08/180LF Box**




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180LF ...	版本
订货号	<a href="#">1838470000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248348534	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	

**SLZF 5.08/180F**

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SLZF 5.08/05/180F SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1846970000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片联接, 压接范
GTIN (EAN)	4032248363131	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	50 ST	

**SLS 5.08/180FI**

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLS 5.08/05/180FI SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1846240000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4032248362523	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	48 ST	

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SLS 5.08/180F**

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLS 5.08/05/180F SN OR ...	版本
订货号	<a href="#">1846390000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248362097	
数量	48 ST	

**SL-SMT 5.08HC/90LF Box**

耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流




通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90LF 1...	版本
订货号	<a href="#">1775262001</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248157242	
数量	48 ST	

**SL-SMT 5.08/180LF Tape**

耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流



通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180LF ...	版本
订货号	<a href="#">1776394001</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
GTIN (EAN)	4032248163618	
数量	250 ST	

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL-SMT 5.08HC/90LF Tape**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90LF 1...	版本
订货号	<a href="#">1775264001</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248167814	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

**SL-SMT 5.00HC/90LF Tape**




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1...	版本
订货号	<a href="#">1797780000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248239788	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

**SL-SMT 5.08/180LF Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180LF ...	版本
订货号	<a href="#">1776392001</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248159178	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL-SMT 5.00HC/90LF Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1...	版本
订货号	<a href="#">1797260000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248238040	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

**SL-SMT 5.08HC/90LF Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90LF 3...	版本
订货号	<a href="#">1780440000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248165766	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	

**SL-SMT 5.08/180F Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180F 3...	版本
订货号	<a href="#">1820770000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248317639	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL 5.00/90**




焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/05/90 4.5SN BK ...	版本
订货号	<a href="#">1626020000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190197322	脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

**SLS 5.08/180 SN**



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLS 5.08/05/180 SN OR BX	版本
订货号	<a href="#">1627120000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190199630	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	72 ST	

**SLS 5.08/180T SN**

通用订货数据

类型	SLS 5.08/05/180T SN OR ...	版本
订货号	<a href="#">1627400000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190199913	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	72 ST	


**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SLDF 5.08**



穿墙式插座带可选式锁定功能，适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDF 5.08 L/F 5 SN BK BX	版本	
订货号	<a href="#">1635770000</a>	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装	
GTIN (EAN)	4008190264208		
数量	36 ST		

**SLZF 5.08/90**




弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLZF 5.08/05/90 SN OR BX	版本	
订货号	<a href="#">1673120000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 弹片联接, 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装	
GTIN (EAN)	4008190434830		
数量	50 ST		

**SLZF 5.08/180**



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLZF 5.08/05/180 SN OR ...	版本	
订货号	<a href="#">1709400000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装	
GTIN (EAN)	4008190390167		
数量	50 ST		

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**配套联接件**

类型	SLZF 5.08/05/180 SN BK ...	版本
订货号	<a href="#">1709630000</a>	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190318932	
数量	50 ST	

**SL 5.08/90**

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。




**通用订货数据**

类型	SL 5.08/05/90 3.2SN DKG...	版本
订货号	<a href="#">1508350000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
GTIN (EAN)	4008190008383	
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/90 3.2SN OR ...	版本
订货号	<a href="#">1508360000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190131241	
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/90 4.5SN BK ...	版本
订货号	<a href="#">1512910000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190292508	
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/90 4.5SN OR ...	版本
订货号	<a href="#">1512960000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190110222	
数量	50 ST	

**SL 5.08/180**

焊接插座, 进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



**通用订货数据**

类型	SL 5.08/05/180 3.2SN DK...	版本
订货号	<a href="#">1517550000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
GTIN (EAN)	4008190131487	
数量	50 ST	

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SL 5.08/05/180 3.2SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1517560000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190145170	
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/180 4.5SN BK...	版本
订货号	<a href="#">1522110000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190291556	
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/05/180 4.5SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1522160000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190047344	
数量	50 ST	

**SL 5.00/90**




焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/05/90 3.2SN OR ...	版本
订货号	<a href="#">1571160000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190128463	
数量	50 ST	

**SLDF 5.08**



穿墙式插座带可选式锁定功能, 适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDF 5.08 L/F 5 SN OR BX	版本
订货号	<a href="#">1599160000</a>	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
GTIN (EAN)	4008190079970	
数量	36 ST	


**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SLD 5.08/90G**




针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLD 5.08/10/90G 3.2SN O...	版本
订货号	<a href="#">1601820000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190091026	
数量	50 ST	

**SLD 5.08/180G**




针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLD 5.08/10/180G 3.2SN ...	版本
订货号	<a href="#">1602420000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190077129	
数量	50 ST	

**SL 5.08/135**



焊接插座, 进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/05/135 3.2SN OR...	版本
订货号	<a href="#">1603090000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190013912	
数量	50 ST	


**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL-SMT 5.08/180 Box**




耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180 3...	版本
订货号	<a href="#">1838010000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248348077	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

**SL-SMT 5.08/180G Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180G 3...	版本
订货号	<a href="#">1838240000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248348305	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

**SL-SMT 5.08HC/90G Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90G 3...	版本
订货号	<a href="#">1780210000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248165537	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08/180G Tape




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180G 1...	版本
订货号	<a href="#">1775954001</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248160143	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

## SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180 1....	版本
订货号	<a href="#">1775632001</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248157570	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90 1.5...	版本
订货号	<a href="#">1774792001</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248155828	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	


**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL-SMT 5.08/180 Tape**




耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180 1...	版本
订货号	<a href="#">1775634001</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248159611	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

**SL-SMT 5.08/180G Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/180G 1...	版本
订货号	<a href="#">1775952001</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248158942	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

**SL-SMT 5.08HC/90G Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90G 1...	版本
订货号	<a href="#">1775032001</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248156092	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

**BLL 5.08/05/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL-SMT 5.08HC/90 Tape**



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90 1.5...	版本
订货号	<a href="#">1774794001</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248167685	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

**SL-SMT 5.08HC/90G Tape**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90G 1....	版本
订货号	<a href="#">1775034001</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248167753	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

**SL-SMT 5.08HC/90 Box**



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/05/90 3.2...	版本
订货号	<a href="#">1779980000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 5,
GTIN (EAN)	4032248165308	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	