

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



IP65



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 订货号 | 1650850000 |
| 类型 | HDC 48B TSLU 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008 190299453 |
| 数量 | 1 items |

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 151 mm | 深度 (英寸) | 5.9449 inch |
| 高度 | 94 mm | 高度 (英寸) | 3.7008 inch |
| 宽度 | 90 mm | 宽度 (英寸) | 3.5433 inch |
| 净重 | 632.72 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

| | | |
|-------|-------|---------|
| 化学抵抗力 | 材料 | 柴油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 乙醇 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 传动油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 液压油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 冷却剂 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 石油挥发油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 汗液 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 高级汽油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 水 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 紫外 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 臭氧 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 紫外 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 臭氧 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸大小

| | | | |
|------|--------|--------|-------|
| 进线 | 带螺纹 | 外壳宽度 C | 90 mm |
| 外壳总长 | 132 mm | 外壳高度 B | 94 mm |

运行

| | | | |
|---------------|------------|----------|------------|
| 电缆螺旋连接, 数量 | 0 | 电缆接头尺寸 | PG 29 |
| 插头/插座/盖板 | 上部 插座 | 罩盖 | 无盖板 |
| 拧紧力矩 | 1.2 Nm | 上方输入电缆数量 | 0 |
| 两侧输入电缆数量 | 1 | 外壳设计 | 侧面进线, 插头外壳 |
| 锁定系统设计 | 端部锁定, 普通高度 | 类型 | 标准 |
| 安装尺寸 | 12 | 进线 | 带螺纹 |
| 型号 | 插头 | 机罩设计 | 长托架 |
| 密封 | 无密封 | 螺纹 (内部) | PG 29 |
| 颜色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 12 |
| 适用于 ModuPlug® | 是 | | |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 48B SLU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1651100000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4008190299705 | 锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B SDLU 2PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1667560000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4008190424763 | 锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B SLU 2M40G | 版本 |
| 订货号 | 1788360000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248205899 | 锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B SLU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | 1788370000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248205905 | 锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B SDLU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | 1788390000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248205929 | 锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B SDLU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1799810000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248247035 | 锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B SDLU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1904150000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248585700 | 锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B SLU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1904190000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248585779 | 锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B SDLU 2M40G | 版本 |
| 订货号 | 1983500000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248687787 | 锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 40 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B SDLU 2M50G | 版本 |
| 订货号 | 1983510000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248687770 | 锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 50 |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 48B ADLU | 版本 |
| 订货号 | 1222900000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190138004 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 48B ALU | 版本 |
| 订货号 | 1295600000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4050118092066 | |
| 数量 | 1 ST | |

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | VG 29-MS68 | 版本 |
| 订货号 | 1569120000 | VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190176419 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | VG 29-K68 | 版本 |
| 订货号 | 1569030000 | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190142872 | |
| 数量 | 20 ST | |