


KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

KSW 标记条用于标记多回路的 PCB 端子和接插件。可以由用户自己打印，可以自由选择不同间距。

- 防磨花标记号
- 标记条宽度为2.5mm或4mm
- 只需贴上即完成操作
- 理想的粘贴
- 不含 PVC

通用订货数据

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 版本 | KSW, 端子标记, 2.5 x 84 mm, 间距 P (单位 : mm) : 3.50 Weidmueller, 白色 |
| 订货号 | 1652250001 |
| 类型 | KSW 2,5 24/3,5 1-24 |
| GTIN (EAN) | 4008 190402 129 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 2.5 mm | 高度 (英寸) | 0.0984 inch |
| 宽度 | 84 mm | 宽度 (英寸) | 3.3071 inch |
| 净重 | 1.25 g | | |

温度

| | |
|--------|--------|
| 工作温度范围 | 150 °C |
|--------|--------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 粘胶剂 | 丙烯酸酯 | 材料颜色 (阻抗编码) | 9 |
| 打印方向 | 水平 | 每个弧形的数量 | 20 |
| 打印工艺 | 热转印 | 类型 | 自我粘贴的 |
| 宽度 | 84 mm | 最大工作温度 | 150 °C |
| 颜色编码 | 白色 | 基础材料 | 聚酯纤维, 无PVC |
| 打印颜色 | 黑色 | 打印标志 | 计数 |
| 适用的打印机 | | 工作温度范围 | 150 °C |
| 应用/制造商 | Weidmueller | 表面印刷 | 1 - 24 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |