

**HDC 07A TWLU 1PG11G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 11 |
| 订货号        | <a href="#">1652400000</a>  |
| 类型         | HDC 07A TWLU 1PG11G   |
| GTIN (EAN) | 4008190402495   |
| 数量         | 1 items   |

**HDC 07A TWLU 1PG11G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
 UL File Number Search [UL 网站](#)  
 cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 37.3 mm | 深度 (英寸) | 1.4685 inch |
| 高度 | 50 mm   | 高度 (英寸) | 1.9685 inch |
| 宽度 | 36.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.437 inch  |
| 净重 | 13.2 g  |         |             |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
 SCIP 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

|       |    |         |
|-------|----|---------|
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 钻孔油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 柴油      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 乙醇      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 传动油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 液压油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 冷却剂     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 石油挥发油   |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 汗液      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 高级汽油    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 水       |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 紫外      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 臭氧      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定     |

通用参数

|        |        |              |             |
|--------|--------|--------------|-------------|
| 拧紧力矩   | 0.5 Nm | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0         |
| 外壳基本材料 | 塑料材质   | 防护等级         | IP65, 插接状态下 |

**HDC 07A TWLU 1PG11G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

|        |   |
|--------|---|
| EMC 外壳 | 无 |
|--------|---|

**尺寸大小**

|      |         |        |         |
|------|---------|--------|---------|
| 进线   | 带螺纹     | 外壳宽度 C | 26.8 mm |
| 外壳总长 | 37.3 mm | 外壳高度B  | 50 mm   |

**运行**

|               |            |          |            |
|---------------|------------|----------|------------|
| 电缆螺旋连接, 数量    | 0          | 电缆接头尺寸   | PG 11      |
| 插头/插座/盖板      | 上部 插座      | 罩盖       | 无盖板        |
| 拧紧力矩          | 0.5 Nm     | 上方输入电缆数量 | 0          |
| 两侧输入电缆数量      | 1          | 外壳设计     | 侧面进线, 插头外壳 |
| 锁定系统设计        | 侧面锁定, 普通高度 | 类型       | 标准         |
| 安装尺寸          | 1          | 进线       | 带螺纹        |
| 型号            | 插头         | 机罩设计     | 十字托架       |
| 密封            | 无密封        | 螺纹 (内部)  | PG 11      |
| 颜色 (RAL)      | RAL 1001   | BG       | 1          |
| 适用于 ModuPlug® | 无          |          |            |

**分类**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 07A TWLU 1PG11G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC 07A TWLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HDC 07A DODL 2BO           | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1665760000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准 |
| GTIN (EAN) | 4008190422783              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | HDC 07A DMDL 2BO           | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1665770000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准 |
| GTIN (EAN) | 4008190422790              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |