

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态
	下, 耦合装置外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 11
订货号	<u>1652460000</u>
类型	HDC 07A KOLU 1PG11G
GTIN (EAN)	4008190402532
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

深	27 mm	深度 (英寸)	1.063 inch
高度	78 mm	高度 (英寸)	3.0709 inch
宽度	36.5 mm	宽度 (英寸)	1.437 inch
	26 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sul		
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4f		
化学抵抗力	材料	丙酮	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	钻孔油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	柴油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	乙醇	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	传动油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	液压油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	冷却剂	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	石油挥发油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	汗液	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	高级汽油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	水	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料	臭氧	

通用参数

拧紧力矩矩	0.5 Nm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	塑料材质	防护等级	IP65, 插接状态下

不稳定

化学抵抗力

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢
尺寸大小			
	<u> </u>		
进线	带螺纹	外壳宽度 C	27 mm
外壳总长	27 mm		54 mm
运行			
电缆接头尺寸	PG 11	插头/插座/盖板	下部 底座
拧紧力矩矩	0.5 Nm	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	耦合装置外壳
锁定系统设计	侧面锁定,普通高度		标准
安装尺寸	1		带螺纹
型号	耦合延伸	机罩设计	十字托架
螺纹 (内部)	PG 11		RAL 1001
BG	1	适用于 ModuPlug®	无
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	
	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 07A DODL 2BO	版本
订货号	<u>1665760000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190422783	定,普通高度, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC 07A DMDL 2BO	版本
类型 订货号	HDC 07A DMDL 2BO 1665770000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁