

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
订货号	1654790000
类型	HDC 24D TSBO 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190407797
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致	
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>	
cURus 证书号	E92202	

尺寸和重量

高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	55 mm	宽度 (英寸)	2.1654 inch
净重	251 a		_

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sul	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
七学抵抗力	材料	丙酮		
	化学抵抗力	有条件的耐受性		
	材料	钻孔油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	柴油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	乙醇		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	传动油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	液压油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	冷却剂		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	石油挥发油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	汗液		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	高级汽油		
	化学抵抗力	有条件的耐受性		
	材料	水		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	紫外		
	化学抵抗力	不稳定		
	材料	臭氧		

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	 无
锁定元件材料	不锈钢		

不稳定

化学抵抗力

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

	带螺纹	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	73 mm	外壳高度B	72 mm
运行			
电缆接头尺寸	PG 21	插头/插座/盖板	上部 插座
上方输入电缆数量	0	两侧输入电缆数量	1
外壳设计	侧面进线,插头外壳	锁定系统设计	侧面锁定,加高
类型	高的	安装尺寸	4
进线	带螺纹		插头
机罩设计	十字托架	螺纹 (内部)	PG 21
领色 (RAL)	RAL 7035	BG	4
适用于 ModuPlug®	是		
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
CLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
CLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
CLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02	-	

目录日期/图纸 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



数据信息页

HDC 24D TSBO 1PG21G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐油丰性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型 HDC 10B DMDQ 4BO 订货号 <u>1665250000</u> GTIN (EAN) 4008190421953 数量 1 ST

4BO 版本

HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁

定,加高,标准

目录日期/图纸 5