

HDC 10B TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| 订货号 | 1655320000 |
| 类型 | HDC 10B TOLU 1PG16G |
| GTIN (EAN) | 4008190408329 |
| 数量 | 1 items |

HDC 10B TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 高度 | 52 mm | 高度 (英寸) | 2.0472 inch |
| 宽度 | 43 mm | 宽度 (英寸) | 1.6929 inch |
| 净重 | 136 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 化学抵抗力 | |
| 材料 | 丙酮 |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 钻孔油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 柴油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 乙醇 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 传动油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 液压油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 冷却剂 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 石油挥发油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 汗液 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 高级汽油 |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 水 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 紫外 |
| 化学抵抗力 | 不稳定 |
| 材料 | 臭氧 |
| 化学抵抗力 | 不稳定 |

通用参数

| | | | |
|--------|-------------|--------|------|
| 外壳基本材料 | 铸铝 | 表面处理 | 粉末涂层 |
| 防护等级 | IP65, 插接状态下 | EMC 外壳 | 无 |
| 锁定元件材料 | 不锈钢 | | |

HDC 10B TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸大小**

| | | | |
|------|-------|--------|-------|
| 进线 | 带螺纹 | 外壳宽度 C | 43 mm |
| 外壳总长 | 73 mm | 外壳高度B | 52 mm |

运行

| | | | |
|---------------|------------|----------|------------|
| 电缆接头尺寸 | PG 16 | 插头/插座/盖板 | 上部 插座 |
| 罩盖 | 无盖板 | 上方输入电缆数量 | 1 |
| 两侧输入电缆数量 | 0 | 外壳设计 | 顶部进线, 插头外壳 |
| 锁定系统设计 | 端部锁定, 普通高度 | 类型 | 标准 |
| 安装尺寸 | 4 | 进线 | 带螺纹 |
| 型号 | 插头 | 机罩设计 | 长托架 |
| 密封 | 无密封 | 螺纹 (内部) | PG 16 |
| 颜色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 4 |
| 适用于 ModuPlug® | 无 | | |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 10B TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC 10B TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**防尘防尘盖**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 10B DMDQ 4BO | 版本 |
| 订货号 | 1665250000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190421953 | |
| 数量 | 1 ST | |