

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
订货号	<u>1657850000</u>
类型	HDC 16B TSLU 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190410902
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	61 mm	高度 (英寸)	2.4016 inch
宽度	45.5 mm	宽度 (英寸)	1.7913 inch
净重	223 a		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质		
七学抵抗力	材料	丙酮	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	钻孔油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	柴油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	乙醇	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	传动油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料		
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	冷却剂	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	石油挥发油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	汗液	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	高级汽油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	水	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料		
	化学抵抗力	不稳定	

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	 无
锁定元件材料	不锈钢		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸大小			
			'
进线	带螺纹	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	93.3 mm	外壳高度B	61 mm
运行			
电缆接头尺寸	PG 21	插头/插座/盖板	上部 插座
上方输入电缆数量	0	两侧输入电缆数量	1
外壳设计	侧面进线,插头外壳	锁定系统设计	端部锁定,普通高度
类型	标准		6
进线	带螺纹		插头
机罩设计	长托架	螺纹 (内部)	PG 21
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
适用于 ModuPlug®	无		
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-44-02-02	LOLAGO 14.0	27-44-02-02




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

節和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

週 用订页	数 据	
类型	HDC 16B SDLU 1M25G	版本
订货号	1415810000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4050118217230	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SLU 1PG21G	版本
订货号	<u>1658110000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190411169	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SLU 2PG21G	版本
订货号	<u>1658120000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190411176	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SDLU 1PG21G	版本
订货号	<u>1658320000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190411374	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SDLU 2PG21G	版本
订货号	<u>1658330000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190411381	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SDLU 1PG29G	版本
订货号	<u>1658410000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190411459	定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SDLU 2M32G	版本
订货号	<u>1787170000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248204519	定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SDLU 2M25G	版本
订货号	<u>1787180000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248204526	定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SLU 2M25G	版本
订货号	<u>1788250000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248205783	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SDLU 2M25G	版本
订货号	<u>1788270000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248205806	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	

目录日期/图纸 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 接头尺寸: M 32 护等级: IP65 (接插后)
护等级: IP65 (接插后)
护等级: IP65 (接插后)
护等级: IP65 (接插后)
护等级: IP65 (接插后)
防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
接头尺寸: M 25
防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
盖的, 电缆接头尺寸: M 25
防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
盖的, 电缆接头尺寸: M 32
防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
接头尺寸: M 32

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 16B ALU	版本
订货号	1209700000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4008190000134	端部锁定,普通高度, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC 16B ADLU	版本
类型 订货号	HDC 16B ADLU 1210100000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,

目录日期/图纸 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 40D KLU 1M25G	版本
订货号	<u>1787220000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端
GTIN (EAN)	4032248204564	部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B KLU 1M25G	版本
人工	HDC TOB KLO TWIZ5G	版本
订货号	1788290000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端