

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

### 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
	1658110000
类型	HDC 16B SLU 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190411169
数量	1 items



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E92202

# 尺寸和重量

高度	64 mm	高度 (英寸)	2.5197 inch
宽度	79.5 mm	宽度 (英寸)	3.1299 inch
安装尺寸 - 高度	45 mm	 安装宽度	105 mm
	315.92 a		

# 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	•	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	dda3647412f		
化学抵抗力	材料	丙酮		
	化学抵抗力	有条件的耐受性		
	材料	钻孔油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	柴油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	乙醇		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	传动油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	液压油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	冷却剂		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	石油挥发油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	汗液		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	高级汽油		
	化学抵抗力	有条件的耐受性		
	材料	水		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	紫外		
	化学抵抗力	不稳定		
	材料	臭氧		

### 通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	无

不稳定

化学抵抗力

目录日期/图纸 2



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

锁定元件材料	不锈钢		
尺寸大小			
孔距 A2	105 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	43 mm	 插座宽度 C1	56.5 mm
<b>外壳总长</b>	93.3 mm		64 mm
底座高度 B1	5 mm		
运行			
电缆接头尺寸	PG 21	插头/插座/盖板	下部 底座
上方输入电缆数量	0	两侧输入电缆数量	1
外壳设计	插座外壳	锁定系统设计	端部锁定,普通高度
类型	标准	安装尺寸	6
<b>进线</b>	带螺纹	 型号	插座外壳
机罩设计	长托架	 密封	NBR
漯纹 (内部)	PG 21	 颜色 (RAL)	RAL 7035
3G	6	适用于 ModuPlug®	无
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000437 EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0  ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

### 通用订货数据

类型	HDC 40D TOLU 1M40G	版本
订货号	<u>1139680000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248959792	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	
类型	HDC 16B TOLU 1PG21G	版本
订货号	<u>1657960000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190411015	壳, 端部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TOLU 1PG29G	版本
订货号	<u>1658020000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190411077	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TOLU 1M32G	版本
类型 订货号	HDC 40D TOLU 1M32G 1787100000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号	<u>1787100000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号 GTIN (EAN)	1787100000 4032248204441	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号 GTIN (EAN) 数量	1787100000 4032248204441 1 ST	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	1787100000 4032248204441 1 ST HDC 16B TOLU 1M25G	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	1787100000 4032248204441 1 ST HDC 16B TOLU 1M25G 1788230000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN)	1787100000 4032248204441 1 ST HDC 16B TOLU 1M25G 1788230000 4032248205769	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	1787100000 4032248204441 1 ST HDC 16B TOLU 1M25G 1788230000 4032248205769 1 ST	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	1787100000 4032248204441 1 ST HDC 16B TOLU 1M25G 1788230000 4032248205769 1 ST HDC 16B TOLU 1M32G	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25

#### 插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

# 通用订货数据

类型	HDC 16B TSLU 1PG21G	版本
订货号	<u>1657850000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190410902	壳, 端部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSLU 1PG21G	版本
订货号	1657890000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190410933	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSLU 1PG29G	版本
订货号	<u>1657910000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190410964	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSLU 1M32G	版本
订货号	<u>1787040000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204281	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSLU 1M25G	版本
订货号	<u>1787050000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204298	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B TSLU 1M25G	版本
订货号	<u>1788200000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205738	壳, 端部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B TSLU 1M32G	版本
订货号	1804640000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248267569	壳, 端部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSLU 1M40G	版本
订货号	1804650000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248267576	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	

目录日期/图纸 6