

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
订货号	<u>1661380000</u>
类型	HDC 24B TOBU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190417932
数量	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

#### 审批

MAMID 认证



ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
cURus 证书号	E92202	

#### 尺寸和重量

高度	63 mm	高度 (英寸)	2.4803 inch
宽度	59 mm	宽度 (英寸)	2.3228 inch
净重	264 a	-	_

#### 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

#### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质	t (SVHC)
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	不稳定
	材料	臭氧
	化学抵抗力	不稳定

#### 通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	 EMC 外壳	 无
锁定元件材料	不锈钢		



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

尺寸大小			
NII / IS			
进线	带螺纹		43 mm
外壳总长	120 mm	外壳高度B	63 mm
运行			
电缆接头尺寸	PG 29	插头/插座/盖板	上部 插座
上方输入电缆数量	1	两侧输入电缆数量	0
外壳设计	顶部进线, 插头外壳	锁定系统设计	侧面锁定,普通高度
类型	标准	安装尺寸	8
进线	带螺纹	型号	插头
机罩设计	十字托架	螺纹 (内部)	PG 29
领色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
适用于 ModuPlug®	无		
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
CLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
CLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
CLASS 15.0	27-44-02-02	<u> </u>	

目录日期/图纸 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

类型	HDC 24B DMDQ 2QB	版本
订货号	1665640000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190422660	定,普通高度,标准
数量	1 ST	
类型	HDC 24B DMDQ 2QB N	版本
类型 订货号	HDC 24B DMDQ 2QB N 2559760000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

类型	HDC 24B ABU	版本
订货号	1212400000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4008190083939	侧面锁定,普通高度, 十字托架不可更换, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC 24B ABU N	版本
类型 订货号	HDC 24B ABU N 2488600000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,

#### 对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

类型	HDC 24B KBU 1M25G	版本
订货号	<u>1787920000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248205363	面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B KBU 1PG21G	版本
订货号	<u>1661720000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4008190418274	面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B KBU 1PG29G	版本
订货号	<u>1661730000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4008190418281	面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D KBU 1M32G	版本
订货号	<u>1786960000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248204205	面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32

6 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

类型 HDC 64D KBU 1PG29G 版本

订货号 1661810000 HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧

GTIN (EAN) 4008190418359 面锁定,普通高度,高的,电缆接头尺寸: PG 29

数量 1 ST

#### 插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

AE2/ 13 P3 D4:	>^1/H	
类型	HDC 24B SBU 1M25G	版本
订货号	<u>1901150000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248521258	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 1M25G N	版本
订货号	<u>2560960000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4050118673227	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 1PG21G	版本
订货号	<u>1661510000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190418069	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 1PG21G N	版本
订货号	<u>2560750000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4050118676747	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 2M25G	版本
订货号	<u>1787870000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248205318	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 2PG21G	版本
订货号	<u>1661520000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190418076	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 2M25G N	版本
订货号	<u>2560970000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4050118676730	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 1M25G	版本
订货号	1904340000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248585601	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	

目录日期/图纸 7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

类型	HDC 64D SBU 1M32G	版本
订货号	<u>1904350000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248585298	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 1M32G N	版本
订货号	<u>2561050000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4050118680195	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2M25G	版本
订货号	<u>1786890000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248204137	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2M25G N	版本
订货号	<u>2561060000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4050118680508	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2M32G	版本
订货号	<u>1786880000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248204120	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2M32G N	版本
订货号	<u>2550540000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4064675005087	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2PG21G	版本
订货号	<u>1661590000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190418144	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2PG29G	版本
订货号	<u>1661630000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190418182	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2PG29G N	版本
订货号	2560790000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4050118894103	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

目录日期/图纸 8