

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



IP65



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 订货号 | 1661460000 |
| 类型 | HDC 64D TOBU 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008190418014 |
| 数量 | 1 items |

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 高度 | 76 mm | 高度 (英寸) | 2.9921 inch |
| 宽度 | 59 mm | 宽度 (英寸) | 2.3228 inch |
| 净重 | 327 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

| | | |
|-------|----|---------|
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 钻孔油 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 柴油 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 乙醇 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 传动油 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 液压油 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 冷却剂 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 石油挥发油 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 汗液 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 高级汽油 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 水 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 紫外 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 臭氧 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定 |

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸大小

| | | | |
|------|--------|--------|-------|
| 进线 | 带螺纹 | 外壳宽度 C | 43 mm |
| 外壳总长 | 120 mm | 外壳高度B | 76 mm |

运行

| | | | |
|---------------|------------|----------|------------|
| 电缆接头尺寸 | PG 29 | 插头/插座/盖板 | 上部 插座 |
| 罩盖 | 无盖板 | 上方输入电缆数量 | 1 |
| 两侧输入电缆数量 | 0 | 外壳设计 | 顶部进线, 插头外壳 |
| 锁定系统设计 | 侧面锁定, 普通高度 | 类型 | 高的 |
| 安装尺寸 | 8 | 进线 | 带螺纹 |
| 型号 | 插头 | 机罩设计 | 十字托架 |
| 密封 | 无密封 | 螺纹 (内部) | PG 29 |
| 颜色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| 适用于 ModuPlug® | 是 | | |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com




HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24B SBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661510000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661520000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661590000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661630000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | 1786880000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1786890000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787870000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1901150000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1904340000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1904350000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 64D SBU 2M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2550540000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 1PG21G N | 版本 |
| 订货号 | 2560750000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2PG29G N | 版本 |
| 订货号 | 2560790000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 1M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560960000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 2M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560970000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 1M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2561050000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2561060000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | |
| 数量 | 1 ST | |

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24B ABU | 版本 |
| 订货号 | 1212400000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B ABU N | 版本 |
| 订货号 | 2488600000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24B KBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661720000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B KBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661730000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D KBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661810000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D KBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1786960000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B KBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787920000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D KBU 1M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2559910000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118677416 | |
| 数量 | 1 ST | |

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 24B DMDQ 2QB | 版本 |
| 订货号 | 1665640000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190422660 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B DMDQ 2QB N | 版本 |
| 订货号 | 2559760000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4050118676754 | |
| 数量 | 1 ST | |

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头, 还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级, 适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | VG 29-MS68 | 版本 |
| 订货号 | 1569120000 | VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190176419 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | VG 29-K68 | 版本 |
| 订货号 | 1569030000 | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190142872 | |
| 数量 | 20 ST | |

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|---------------------------|--|
| 类型 | HDC 24B ABU | 版本 |
| 订货号 | 121240000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | 侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B ABU N | 版本 |
| 订货号 | 248860000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| 类型 | HDC 24B KBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 178792000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B KBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 166172000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B KBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 166173000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D KBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 178696000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 64D KBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661810000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | |
| 数量 | 1 ST | |

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24B SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1901150000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 1M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560960000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661510000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 1PG21G N | 版本 |
| 订货号 | 2560750000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787870000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661520000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 2M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560970000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1904340000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 64D SBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1904350000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 1M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2561050000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1786890000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2561060000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | 1786880000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2550540000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661590000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661630000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2PG29G N | 版本 |
| 订货号 | 2560790000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | |
| 数量 | 1 ST | |