

## HDC 64D TSLU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 订货号        | <a href="#">1662470000</a>  |
| 类型         | HDC 64D TSLU 1PG21G   |
| GTIN (EAN) | 4008 1904 1899 1  |
| 数量         | 1 items   |

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 76 mm   | 高度 (英寸) | 2.9921 inch |
| 宽度 | 45.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.7913 inch |
| 净重 | 332 g   |         |             |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

|       |    |         |
|-------|----|---------|
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 钻孔油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 柴油      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 乙醇      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 传动油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 液压油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 冷却剂     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 石油挥发油   |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 汗液      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 高级汽油    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 水       |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 紫外      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 臭氧      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定     |

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

**HDC 64D TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**尺寸大小**

|      |        |        |       |
|------|--------|--------|-------|
| 进线   | 带螺纹    | 外壳宽度 C | 43 mm |
| 外壳总长 | 120 mm | 外壳高度 B | 76 mm |

**运行**

|               |            |          |            |
|---------------|------------|----------|------------|
| 电缆接头尺寸        | PG 21      | 插头/插座/盖板 | 上部 插座      |
| 罩盖            | 无盖板        | 上方输入电缆数量 | 0          |
| 两侧输入电缆数量      | 1          | 外壳设计     | 侧面进线, 插头外壳 |
| 锁定系统设计        | 端部锁定, 普通高度 | 类型       | 高的         |
| 安装尺寸          | 8          | 进线       | 带螺纹        |
| 型号            | 插头         | 机罩设计     | 长托架        |
| 密封            | 无密封        | 螺纹 (内部)  | PG 21      |
| 颜色 (RAL)      | RAL 7035   | BG       | 8          |
| 适用于 ModuPlug® | 是          |          |            |

**分类**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 64D TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | HDC 24B SDLU 2PG21G        | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1214500000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190153021              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 24B SLU 2PG21G         | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1662720000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21       |
| GTIN (EAN) | 4008190419240              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 64D SDLU 2PG29G        | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1663040000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190419561              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 64D SLU 2M32G          | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1786900000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32        |
| GTIN (EAN) | 4032248204144              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 64D SLU 2M25G          | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1786910000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25        |
| GTIN (EAN) | 4032248204151              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 64D SDLU 2M32G         | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1786940000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248204182              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 64D SDLU 2M25G         | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1786950000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248204199              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 24B SLU 2M25G          | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1787880000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25        |
| GTIN (EAN) | 4032248205325              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 24B SDLU 2M25G         | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1787900000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205349              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 24B SDLU 1M25G         | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1901480000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248521364              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HDC 24B SLU 1M25G          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1901560000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25       |
| GTIN (EAN) | 4032248521395              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | HDC 64D SDLU 1M25G         | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1904430000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585106              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | HDC 64D SDLU 1M32G         | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1904440000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585212              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | HDC 64D SLU 1M25G          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1904480000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25       |
| GTIN (EAN) | 4032248585090              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | HDC 64D SLU 1M32G          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1904490000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32       |
| GTIN (EAN) | 4032248585618              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨认并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | HDC 24B ALU                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1213900000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none       |
| GTIN (EAN) | 4008190176303              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 类型         | HDC 24B ADLU               | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1214300000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190083090              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型         | HDC 24B KLU 1M25G          | 版本  |  |
| 订货号        | <a href="#">1968340000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248689378              | 部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25                     |  |
| 数量         | 1 ST                       |   |  |

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | VG 21-MS68                 | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1569110000</a> | VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13             |  |
| GTIN (EAN) | 4008190168469              | - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄 |  |
| 数量         | 25 ST                      | 铜材质, 镀镍的   |  |
| 类型         | VG 21-K68                  | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1569020000</a> | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, PG 21, 11 mm, OD min. 13 -             |  |
| GTIN (EAN) | 4008190032234              | OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6      |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |  |