

HDC 64D TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP65



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
订货号	1662490000
类型	HDC 64D TSLU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190419011
数量	1 items

HDC 64D TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
 UL File Number Search [UL 网站](#)
 cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

高度	76 mm	高度 (英寸)	2.9921 inch
宽度	45.5 mm	宽度 (英寸)	1.7913 inch
净重	326 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
 化学抵抗力

材料	丙酮
化学抵抗力	有条件的耐受性
材料	钻孔油
化学抵抗力	有耐受性
材料	柴油
化学抵抗力	有耐受性
材料	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
材料	传动油
化学抵抗力	有耐受性
材料	液压油
化学抵抗力	有耐受性
材料	冷却剂
化学抵抗力	有耐受性
材料	石油挥发油
化学抵抗力	有耐受性
材料	汗液
化学抵抗力	有耐受性
材料	高级汽油
化学抵抗力	有条件的耐受性
材料	水
化学抵抗力	有耐受性
材料	紫外
化学抵抗力	不稳定
材料	臭氧
化学抵抗力	不稳定

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	无
锁定元件材料	不锈钢		

HDC 64D TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸大小

进线	带螺纹	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	120 mm	外壳高度 B	76 mm

运行

电缆接头尺寸	PG 29	插头/插座/盖板	上部 插座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	1	外壳设计	侧面进线, 插头外壳
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度	类型	高的
安装尺寸	8	进线	带螺纹
型号	插头	机罩设计	长托架
密封	无密封	螺纹 (内部)	PG 29
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
适用于 ModuPlug®	是		

分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC 64D TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B SDLU 2PG21G	版本
订货号	1214500000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190153021	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SLU 2PG21G	版本
订货号	1662720000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190419240	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SDLU 2PG29G	版本
订货号	1663040000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 29
GTIN (EAN)	4008190419561	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SLU 2M32G	版本
订货号	1786900000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248204144	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SLU 2M25G	版本
订货号	1786910000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248204151	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SDLU 2M32G	版本
订货号	1786940000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248204182	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SDLU 2M25G	版本
订货号	1786950000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248204199	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SLU 2M25G	版本
订货号	1787880000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248205325	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SDLU 2M25G	版本
订货号	1787900000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248205349	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SDLU 1M25G	版本
订货号	1901480000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插座状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248521364	
数量	1 ST	

HDC 64D TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC 24B SLU 1M25G	版本
订货号	1901560000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248521395	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SDLU 1M25G	版本
订货号	1904430000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248585106	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SDLU 1M32G	版本
订货号	1904440000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248585212	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SLU 1M25G	版本
订货号	1904480000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248585090	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SLU 1M32G	版本
订货号	1904490000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248585618	
数量	1 ST	

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B ALU	版本
订货号	1213900000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4008190176303	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B ADLU	版本
订货号	1214300000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4008190083090	
数量	1 ST	

HDC 64D TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B KLU 1M25G	版本
订货号	1968340000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端
GTIN (EAN)	4032248689378	部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	