数据信息页

# HDC 10A TSLU 1PG16G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 2, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 端部锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| 订货号 | 1663810000 |
| 类型 | HDC 10A TSLU 1PG16G |
| GTIN (EAN) | 4008190420505 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## HDC 10A TSLU 1PG16G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 | |
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E92202 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 72.5 mm | 深度 (英寸) | 2.8543 inch |
| 高度 | 54 mm | 高度 (英寸) | 2.126 inch |
| 宽度 | 32.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.2795 inch |
| 净重 | 86.24 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 温度限值 | -40 °C ... 125 °C |

### 环保产品合规

| | | |
|---|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 钻孔油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 柴油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 乙醇 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 传动油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 液压油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 冷却剂 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 石油挥发油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 汗液 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 高级汽油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 水 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 紫外 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 臭氧 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 拧紧力矩矩 | 0.5 Nm | 外壳基本材料 | 铸铝 |
| 表面处理 | 粉末涂层 | 防护等级 | IP65, 插接状态下 |
| EMC 外壳 | 无 | 锁定元件材料 | 不锈钢 |

# 数据信息页

## HDC 10A TSLU 1PG16G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 尺寸大小

| | | | |
|---|---|---|---|
| 进线 | 带螺纹 | 外壳宽度 C | 29.5 mm |
| 外壳总长 | 63 mm | 外壳高度B | 54 mm |

### 运行

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆接头尺寸 | PG 16 | 插头/插座/盖板 | 上部 插座 |
| 罩盖 | 无盖板 | 拧紧力矩 | 0.5 Nm |
| 上方输入电缆数量 | 0 | 两侧输入电缆数量 | 1 |
| 外壳设计 | 侧面进线, 插头外壳 | 锁定系统设计 | 端部锁定，普通高度 |
| 类型 | 标准 | 安装尺寸 | 2 |
| 进线 | 带螺纹 | 型号 | 插头 |
| 机罩设计 | 长托架 | 密封 | NBR |
| 螺纹 （内部） | PG 16 | 颜色 (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 2 | 适用于 ModuPlug® | 无 |

### 分类


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

# HDC 10A TSLU 1PG16G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸




# HDC 10A TSLU 1PG16G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | HDC 10A DODL 1LB | 版本 |
| 订货号 | 1665890000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 2, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190422929 | 定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |