


HDC 10A SLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 2, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
订货号	1664210000
类型	HDC 10A SLU 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190420901
数量	1 items

HDC 10A SLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	57 mm	高度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	62.7 mm	宽度 (英寸)	2.4685 inch
安装尺寸 - 高度	40 mm	安装宽度	48 mm
净重	188 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

化学抵抗力	材料	丙酮
化学抵抗力	材料	有条件的耐受性
材料	钻孔油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	柴油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	乙醇	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	传动油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	液压油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	冷却剂	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	石油挥发油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	汗液	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	高级汽油	
化学抵抗力	材料	有条件的耐受性
材料	水	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	紫外	
化学抵抗力	材料	不稳定
材料	臭氧	
化学抵抗力	材料	不稳定

通用参数

拧紧力矩矩	0.5 Nm	外壳基本材料	镁铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下

HDC 10A SLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
技术数据

EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢
尺寸大小			
孔距 A2	48 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	29.5 mm	插座宽度 C1	50 mm
外壳总长	63 mm	外壳高度 B	57 mm
底座高度 B1	4 mm		
运行			
电缆接头尺寸	PG 21	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	拧紧力矩	0.5 Nm
上方输入电缆数量	0	两侧输入电缆数量	1
外壳设计	插座外壳	锁定系统设计	端部锁定, 普通高度
类型	标准	安装尺寸	2
进线	带螺纹	型号	插座外壳
机罩设计	长托架	密封	无密封
螺纹 (内部)	PG 21	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	2	适用于 ModuPlug®	无
分类			
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10A SLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**防尘防尘盖**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 10A DMDL 2BO	版本
订货号	1665880000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 2, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4008190422912	
数量	1 ST	