

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 订货号 | 1665200000 |
| 类型 | HDC 06B DODL 2B0 |
| GTIN (EAN) | 4008 19042 1908 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 高度 | 18 mm | 高度 (英寸) | 0.7087 inch |
| 宽度 | 43 mm | 宽度 (英寸) | 1.6929 inch |
| 净重 | 58 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
化学抵抗力

| | |
|-------|---------|
| 材料 | 丙酮 |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 钻孔油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 柴油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 乙醇 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 传动油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 液压油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 冷却剂 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 石油挥发油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 汗液 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 高级汽油 |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 水 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 紫外 |
| 化学抵抗力 | 不稳定 |
| 材料 | 臭氧 |
| 化学抵抗力 | 不稳定 |

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸大小

| | | | |
|------|-------|--------|-------|
| 进线 | 用于底座 | 外壳宽度 C | 43 mm |
| 外壳总长 | 60 mm | 外壳高度 B | 18 mm |

运行

| | | | |
|----------|------------|---------------|----------|
| 电缆接头尺寸 | none | 插头/插座/盖板 | 防尘盖 |
| 罩盖 | 带盖板 | 拧紧力矩 | 1.2 Nm |
| 两侧输入电缆数量 | 0 | 外壳设计 | 插座盖板 |
| 锁定系统设计 | 端部锁定, 普通高度 | 类型 | 标准 |
| 安装尺寸 | 3 | 进线 | 用于底座 |
| 型号 | 盖 | 机罩设计 | 长托架 |
| 密封 | 无密封 | 颜色 (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 3 | 适用于 ModuPlug® | 是 |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 06B SLU 1M20G | 版本 |
| 订货号 | 1900460000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248585939 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1900480000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585946 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 1M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560710000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673272 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 1PG16G | 版本 |
| 订货号 | 1652750000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190402822 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 1PG16G N | 版本 |
| 订货号 | 2560840000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4050118673074 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 2M20G | 版本 |
| 订货号 | 1788140000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248205585 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 2M20G N | 版本 |
| 订货号 | 2560850000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4050118673081 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1788130000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205578 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 2M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560860000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673098 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 2PG16G | 版本 |
| 订货号 | 1652760000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190402839 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 16D SLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1900880000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521111 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SLU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1652840000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190402914 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SLU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | 1787510000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204854 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787520000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204861 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SLU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1900900000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248521128 | |
| 数量 | 1 ST | |

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 06B ALU | 版本 |
| 订货号 | 1202100000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190149369 | |
| 数量 | 1 ST | |

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 06B KLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1021330000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 1*M25 |
| GTIN (EAN) | 4032248734948 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B KLU 1PG16G | 版本 |
| 订货号 | 1653200000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190403270 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D KLU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1653230000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190403300 | |
| 数量 | 1 ST | |