

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定,加高, 标准
订货号	<u>1665650000</u>
类型	HDC 24B DMDQ 4BO
GTIN (EAN)	4008190422677
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	22.5 mm	高度 (英寸)	0.8858 inch
宽度	43 mm	宽度 (英寸)	1.6929 inch
净重	87 a		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质		
七学抵抗力	材料	丙酮	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	钻孔油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	柴油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	乙醇	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	传动油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料		
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	冷却剂	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	石油挥发油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	汗液	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	高级汽油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	水	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料		
	化学抵抗力	不稳定	

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	 无
锁定元件材料	不锈钢		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸大小			
进线	用于插头外壳	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	120 mm	外壳高度B	22 mm
运行			
医3 (岳南 (圣七	№小	N = VIVI	在70 米仁
插头/插座/盖板	防尘盖		插头盖板
锁定系统设计	侧面锁定,加高	类型	标准
安装尺寸	8	进线	用于插头外壳
型 号	盖	机罩设计	十字托架
密封	NBR	颜色 (RAL)	RAL 7035
3G	8	适用于 ModuPlug®	是
分类			
	E000040E		50000407
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02	 -	

数据信息页

HDC 24B DMDQ 4BO




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐度蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

四川川火	KYND	
类型	HDC 24B TSBO 1PG21G	版本
订货号	<u>1661860000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418397	壳, 侧面锁定,加高, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBO 1PG29G	版本
订货号	<u>1661880000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418410	壳, 侧面锁定,加高, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1PG21G	版本
订货号	<u>1661940000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418472	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1PG29G	版本
订货号	<u>1661960000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418496	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1M32G	版本
订货号	<u>1786790000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204038	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1M25G	版本
订货号	<u>1786800000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204045	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBO 1M32G	版本
订货号	<u>1787770000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205219	壳, 侧面锁定,加高, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBO 1M25G	版本
订货号	<u>1787780000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205226	壳, 侧面锁定,加高, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	

目录日期/图纸 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐度蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B TOBO 1PG29G	版本
订货号	<u>1662020000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418540	壳, 侧面锁定,加高, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBO 1PG21G	版本
订货号	<u>1662080000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418601	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBO 1PG29G	版本
类型 订货号	HDC 64D TOBO 1PG29G 1662100000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号	1662100000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号 GTIN (EAN)	1662100000 4008190418625	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号 GTIN (EAN) 数量	1662100000 4008190418625 1 ST	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	1662100000 4008190418625 1 ST HDC 24B TOBO 1M32G	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	1662100000 4008190418625 1 ST HDC 24B TOBO 1M32G 1787830000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外